

## 4-poort VGA Video Verlenger via Cat5 (UTPE-serie)

Productcode: ST124UTPE



Met de ST124UTPE 4-poort VGA Video Extender via Cat5 kunt u tot 5 monitoren (1 lokaal en 4 op afstand) aansluiten op een enkele VGA-bron. Het videosignaal wordt doorgegeven naar de op afstand gelegen monitoren via standaard Cat5 en Cat6 UTP-kabel met RJ45-connectoren en ondersteunt afstanden tot 300 m. Bij elke monitor dient er een STUTPRXL-ontvanger (zie toebehoren) te worden gebruikt. De ontvanger zet het signaal van de UTP-kabel weer om naar VGA-video voor de monitor. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com Narrowcasting

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Gebruik narrowcasting om de aandacht te trekken van uw publiek en lever actuele informatie zoals u wilt dat het wordt gezien en gehoord

### Eigenschappen

- Hetzelfde beeld wordt tegelijkertijd weergegeven op 4 monitoren
- Monitor-ontvangers zijn los verkrijgbaar (zie STUTPRXL)

- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
- Tot maximaal drie stuks op elkaar aan te sluiten

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

#### Prestaties

Max. afstand	300 m / 950 ft
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 50m(150ft) 1600x1200 @ 100m(300ft) 1280x1024 @ 180m(550ft) 1024x768 @ 200m(620ft) 800x600 @ 300m(950ft)

---

#### Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45  VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
----------------------------	---

---


#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Eén <a class="FeatureNavLink" href="/product/STUTPRXL">STUTPRXL</a> losstaande ontvanger, of <a class="featurenavlink" href="/product/STUTPRXWAL">STUTPRXWAL</a> ontvanger voor wandinbouw per aangesloten beeldscherm
----------------------------	--

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
---------------------------	-------------------------------



Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Stekkertype	M
Vermogensopname	7.2

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.3 in [83.5 mm]
Breedte product	5.1 in [13 cm]
Hoogte product	1.2 in [29.5 mm]
Gewicht product	8.7 oz [247 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.6 cm]
Package Width	2.6 in [67 mm]
Package Height	7.4 in [18.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	31.4 oz [890 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	UTP-videosplitter basiseenheid
	VGA Kabel - 1,8m
	Voedingsadapter
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.