

VGA-video-splitter med 4 portar - Väggmonterbar

Produkt ID: ST124WEU



ST124WEU väggmonterad VGA-videodelare med fyra portar ger oöverträffad kvalitet och oöverträffat avstånd, och gör att du samtidigt kan visa högupplöst VGA-video från en enda videokälla på upp till fyra skärmar.

Med stöd för en maximal VGA-videobandbredd på upp till 250 MHz och upplösning på upp till 1600x1200, levererar denna enhet garanterat hög bildkvalitet. Den väggmonterade multi-visnings-VGA-videodelaren är mycket enkel att installera och gör att du kan placera skärmar upp till 65 m ifrån din VGA-videokälla.

Videodelaren ger flera olika installationsmöjligheter. Med anslutningsportarna på ovansidan kan du placera enheten plant eller under din arbetsplats eller så kan du montera delaren på väggen vilket gör det enkelt att ompositionera VGA-delaren efter behov. En skalningsbar videodelningslösning, med enheten kan du även kaskadkoppla signalen och använda ytterligare två delare och sända från en enda VGA-källa till upp till 64 VGA-skärmar.

Typiska användningsområden för den här produkten inkluderar digitalidentifiering, detaljhandeln, mässor, inom utbildning, administrativa miljöer som inom kommuner samt företag där flera högkvalitativa VGA-videoskärmar behövs.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.
- Visa resescheman och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer
- Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum
- Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbås/kiosker
- Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

- Kompakt design med smidiga anslutningar på ovansidan
- Placeras liggande eller monteras på väggen
- Stödjer upplösningar upp till 1600 x 1200
- Stödjer kabellängder på upp till 65 m
- 250MHz video-bandbredd
- Stöder överlappning upp till 3 nivåer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	VGA
Portar	4
AV-utgång	VGA
Audio	Nej

Prestanda

Maximal kabellängd	213.2 ft [65 m]
Maximal analog upplösning	1600x1200
Bandbredd	250 MHz

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	230 AC
Utspänning	9V DC
Utström	0.3A
Polaritet på mittpol	Positiv

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktbredd	3.2 in [8.2 cm]
Produkthöjd	1.1 in [2.8 cm]
Produktvikt	4.6 oz [129 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.4 in [24 cm]
Package Width	2.3 in [59 mm]
Paketets höjd	6.4 in [16.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VGA-delare med 4 portar
	1 - Strömadapter
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.