

Splitter HDMI a 8-Porte 4K 60Hz - Supporto HDR - Audio Surround Sound 7.1

ID prodotto: ST128HD20



Questo splitter HDMI 4K consente di collegare la sorgente video HDMI a otto display HDMI e supporta risoluzioni Ultra HD, HDR (High Dynamic Range), nonché la tecnologia audio surround 7.1.

Questo splitter HDMI 4K a 60 Hz da 8 porte offre il supporto completo per le apparecchiature HDMI 2.0, inclusa la risoluzione 4K effettiva a 60 Hz. Per transizioni di colore e video più uniformi, lo splitter offre un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, che significa che ogni pixel ha il proprio colore unico. Grazie al supporto per i dispositivi HDMI 2.0, lo splitter è in grado di trasmettere a una larghezza di banda massima di 18 Gbps e si rivela la soluzione ideale per le attività ad alta risoluzione che richiedono il massimo livello di dettaglio del colore.

Nota: per poter supportare una risoluzione 4K a 60Hz trasmessa attraverso lo splitter, ogni dispositivo concatenato deve essere compatibile con la tecnologia HDCP 2.2.

Lo splitter supporta la tecnologia HDCP 2.2 ed è retrocompatibile con i display 4K a 30 Hz e 1080p. Pertanto può essere utilizzato anche con i display di risoluzioni inferiori, ad esempio i TV o i proiettori presenti in sede o nelle applicazioni di segnaletica digitale.

Lo splitter HDMI 4K consente l'installazione plug-and-play senza richiedere altri driver o software. Lo splitter trasmette le informazioni EDID tra la sorgente video e il display collegato alla porta 1, garantendo la configurazione automatica delle impostazioni native, ad esempio la risoluzione e la frequenza di aggiornamento.

Il prodotto ST128HD20 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di trasmettere e sdoppiare il segnale HDMI 4K a 60 Hz su otto display HDMI differenti
- Consente di distribuire video 4K a 60 Hz sui monitor di computer che richiedono la massima qualità di dettaglio dell'immagine, ad esempio nei centri di controllo o negli studi di produzione video
- Condivisione di informazioni aziendali o trasmissione di pubblicità su schermi diversi utilizzando la segnaletica digitale
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa delle strutture sanitarie o degli istituti scolastici

Caratteristiche

- Con tecnologia HDMI 2.0, che supporta HDR 4K a 60 Hz
- Audio surround 7.1
- Installazione ordinata e professionale con accessori di montaggio inclusi
- Supporta un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Retrocompatibile con display 4K a 30 Hz e 1080p

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	9
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 2.0 HDCP 2.2

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) @ 60Hz
------------------------------	-----------------------

Risoluzioni supportate	2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Questo video splitter non è compatibile con la scheda grafica AMD Radeon RX460 Consente di collegare un monitor HDMI a risoluzione inferiore e con una frequenza di aggiornamento ridotta all'uscita n. 1, Se il display HDCP1.4 è collegato alla porta n. 1, il sistema utilizza HDCP1.4 per impostazione predefinita.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	LED alimentazione LED di ingresso LED di uscita
----------------	---

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Consumo energetico 15 W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to +45
Temperatura di conservazione	-10 to 70
Umidità	Da 10% a 85 % RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	10.2 in [25.8 cm]
Larghezza prodotto	4.3 in [11 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [26 mm]
Peso prodotto	26.9 oz [762 g]

Informazioni confezione

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	10.2 in [26 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.7 lb [1.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Sdoppiatore HDMI
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Set di staffe per il montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.