

Multiplicador HDMI de 8 puertos con amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

ID del Producto: ST128HDMI2



El Divisor HDMI de Alta Velocidad de 8 puertos (montaje de rack), ST128HDMI2 permite compartir una única fuente de audio y video HDMI con hasta 8 pantallas HDMI o DVI-D sin perder calidad de imagen ni de sonido. Con soporte para resoluciones de video True HD 1080p, el divisor HDMI actúa como amplificador de distribución puesto que permite situar sus pantallas con conexión HDMI hasta 15 pies (5 metros) de distancia del divisor, y cuenta con conexiones de audio de 3,5 mm brindando la opción de enviar la señal de audio acompañante a través del cable HDMI o a través de un canal separado. Un complemento perfecto para prácticamente cualquier aplicación que requiera alta calidad de video, el Divisor ST128HDMI2 es muy fácil de instalar, ya sea como dispositivo independiente o montado en rack usando los soportes suministrados, y ofrece video digital sin distorsiones. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











Aplicaciones

- Permite conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y sistemas de pantallas de paredes equipados con HDMI
- Para exhibir información en salas de espera o centros de salud
- Ideal para salas de conferencias y exposiciones



- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan imagen y sonido en tiendas y comercios
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios

Características

- DIVISOR HDMI DE 8 PUERTOS: Muestra la misma imagen con sonido en 8 pantallas El divisor HDMI con amplificador de señal divide una fuente HDMI en ocho señales de vídeo Full HD 1080p sin pérdida de calidad
- EMULACIÓN EDID: El divisor HDMI 1x8 pasa automáticamente la EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, garantizando que se configuran los ajustes nativos (como la resolución y la frecuencia de actualización)
- SOPORTE DE AUDIO: Salida de audio soportada en todos los puertos simultáneamente Admite audio HDMI o conexión de audio estéreo de 3,5 mm, lo que le permite enviar la señal de audio a través del cable HDMI o a través de un canal independiente
- FÁCIL CONFIGURACIÓN: Alcance hasta 15m con este divisor HDMI con amplificador de señal Sólo tiene que conectar los cables y la alimentación para empezar a utilizarlo Compatible con formatos de monitor de pantalla ancha Conforme a la TAA
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este divisor HDMI está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Entrada A/V	HDMI
	Cantidad de Puertos	8
	Salida A/V	HDMI
	Cableado	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	Montaje en Rack	Sí

Estándares Industriales HDMI de Alta Velocidad, HDCP, EDID



	Sistema En Cascada	Sí
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p / PC 1920x1200
	Resoluciones Admitidas	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		8 - HDMI (19 pines)
Indicadores		
	Indicadores LED	4 - Indicador de señal de Puerto Verde
		1 - Encendido (Verde) / Señal de Entrada (Azul)
Requisitos de Energía		
J	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	800mA
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	М
	Consumo de Energía	10.2



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humedad 0%~80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 18.9 in [48.0 cm]

Ancho del Producto 7.1 in [18.0 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.2 cm]

Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 23.4 in [59.5 cm]

Ancho de la Caja 10.7 in [27.1 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [89.0 mm]

Peso (de la Caja) del

Envío

7.3 lb [3.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Amplificador de Distribución HDMI

1 - kit de tornillos y hardware de montaje

1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica /

UE / Reino Unido / Australia)

1 - Manual de Instrucciones



Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

st La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.