

Sdoppiatore video HDMI a elevata velocità a 8 porte con audio - Montabile a rack

ID prodotto: ST128HDMI2



Lo sdoppiatore HDMI® a 8 porte con audio (montabile a rack) ST128HDMI2 permette di condividere un singolo segnale sorgente audio-video HDMI fino a 8 schermi HDMI o DVI-D, senza dover rinunciare alla qualità dell'audio o delle immagini. Supportando risoluzioni video True HD da 1080p, lo sdoppiatore HDMI funziona come amplificatore di distribuzione che permette di posizionare gli schermi HDMI fino a 5 m di distanza dallo sdoppiatore e prevede connessioni audio 3,5 mm, offrendo la possibilità di inviare il segnale audio di accompagnamento tramite il cavo HDMI o un canale separato. Un'opzione aggiuntiva perfetta per qualsiasi applicazione in cui si richiede la fornitura di video di alta qualità, lo sdoppiatore ST124HDMI2 per HDMI è di facile installazione e montabile a rack o standalone tramite le staffe incluse; inoltre offre un segnale video digitale chiaro e privo di distorsioni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per collegare sistemi di proiettori, monitor, schermi al plasma, tabelloni pubblicitari e schermi a parete HDMI®
- Per visualizzare informazioni in sale di attesa o ai pazienti nelle strutture sanitarie
- Ideale per schermi posti in sale conferenze e durante le fiere
- Perfetto per aule e presentazioni multimediali nel settore business

- Ideale per applicazioni di pubblicità digitale in cui vengono mostrati messaggi pubblicitari con audio in ambienti di commercio al dettaglio
- Applicazioni finanziarie, compresi stock ticker o promozioni di nuovi prodotti/servizi

Caratteristiche

- **SPLITTER HDMI A 8 PORTE:** Consente di visualizzare la stessa immagine con audio su 8 monitor, lo splitter HDMI con amplificatore di segnale divide una sorgente HDMI in quattro segnali video Full HD 1080p senza perdita di qualità
- **EMULAZIONE EDID:** Questo sdoppiatore HDMI 1x8 dotato di emulatore EDID invia alla sorgente i parametri dello schermo collegato, assicurando la corretta configurazione delle impostazioni native (come risoluzione e frequenza di aggiornamento)
- **SUPPORTO AUDIO:** L'uscita audio è attiva su tutte le porte contemporaneamente. Supporta l'audio HDMI o la connessione audio stereo da 3,5 mm, consentendo di inviare il segnale audio attraverso il cavo HDMI o un canale separato
- **FACILE DA INSTALLARE:** Questo splitter HDMI con amplificatore di segnale permette coprire distanze fino a 15 m, è sufficiente collegare i cavi video e l'alimentazione per iniziare a usarlo. Compatibile con monitor di grandi dimensioni - Conformità TAA
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questo Splitter HDMI con un robusto telaio in alluminio è supportato due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	8
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
Montaggio a rack	Sì
Standard del settore	HDMI ad alta velocità, HDCP, EDID
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
Risoluzioni digitali massime	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Risoluzioni supportate	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	8 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED	4 - Indicatore segnale porte verde
	1 - Alimentazione (verde)/Segnale ingresso (blu)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	800mA
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	10.2

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	18.9 in [48.0 cm]
Larghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.2 cm]
Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	10.7 in [27.1 cm]
Package Height	3.5 in [89.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.3 lb [3.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Amplificatore distribuzione HDMI
	1 - hardware di montaggio e kit di viti
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.