

Divisor bifurcador HDMI de 8 puertos con amplificador - Splitter - 1920x1200 - 1080p

ID del Producto: ST128HDMI2



El Divisor HDMI® de Alta Velocidad de 8 puertos (de montaje de rack), ST128HDMI2 permite compartir una única fuente de audio y video HDMI con hasta 8 pantallas HDMI o DVI-D sin perder calidad de imagen ni de sonido.

Con soporte para resoluciones de video True HD 1080p, el splitter HDMI actúa como amplificador de distribución puesto que permite situar sus pantallas con conexión HDMI hasta 15 pies (5 metros) de distancia del divisor, y cuenta con conexiones de audio de 3.5mm brindando la opción de enviar la señal de audio acompañante a través del cable HDMI o a través de un canal separado.

Un complemento perfecto para prácticamente cualquier aplicación que requiera alta calidad de video, el Divisor ST128HDMI2 es muy fácil de instalar, ya sea como dispositivo independiente o montado en rack usando los soportes suministrados, y ofrece video digital sin distorsiones.

Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y sistemas de pantallas de pared equipados con HDMI

- Para exhibir información en salas de espera o centros de salud
- Ideal para salas de conferencias y exposiciones
- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan imagen y sonido en tiendas y comercios
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios

Características

- **DIVISOR HDMI DE 8 PUERTOS:** Muestra la misma imagen con sonido en 8 pantallas - El divisor HDMI con amplificador de señal divide una fuente HDMI en ocho señales de video Full HD 1080p sin pérdida de calidad
- **EMULACIÓN EDID:** El divisor HDMI 1x8 pasa automáticamente la EDID entre su fuente de video y la pantalla conectada al puerto 1, garantizando que se configuran los ajustes nativos (como la resolución y la frecuencia de actualización)
- **SOPORTE DE AUDIO:** Salida de audio soportada en todos los puertos simultáneamente - Admite audio HDMI o conexión de audio estéreo de 3.5 mm, lo que le permite enviar la señal de audio a través del cable HDMI o a través de un canal independiente
- **FÁCIL CONFIGURACIÓN:** Alcance hasta 15m con este divisor HDMI con amplificador de señal - Sólo tiene que conectar los cables y la alimentación para empezar a utilizarlo - Compatible con formatos de monitor de pantalla ancha - Conforme a la TAA
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este divisor HDMI está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	8
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí

Montaje en Rack	Sí
Estándares Industriales	HDMI de Alta Velocidad, HDCP, EDID
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Resoluciones Admitidas	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - HDMI (19 pines)
Conector B	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 8 - HDMI (19 pines)

Indicadores

Indicadores LED	4 - Indicador de señal de Puerto Verde 1 - Encendido (Verde) / Señal de Entrada (Azul)
-----------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	800mA
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo

Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	10.2

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	18.9 in [48.0 cm]
Ancho del Producto	7.1 in [18.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Peso del Producto	4.9 lb [2.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	23.4 in [59.5 cm]
Ancho de la Caja	10.7 in [27.1 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [89.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 lb [3.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Amplificador de Distribución HDMI
	1 - kit de tornillos y hardware de montaje
	1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica /

UE / Reino Unido / Australia)

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.