

## 8-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Productcode: ST128HDMI2



Met de ST128HDMI2 8-poort high-speed HDMI Splitter voor rackmontage kunt u een enkele HDMI-bron delen met 8 HDMI- of DVI-D-schermen/ontvangers, zonder in te boeten op beeld- of geluidskwaliteit. De HDMI-splitter ondersteunt 1080p HD-videoresoluties en fungeert als signaalversterker waarmee u uw HDMI-schermen tot op 5m afstand van de splitter kunt plaatsen. Het beschikt over 3,5 mm audio-aansluitingen, zodat u het bijbehorende audiosignaal via de HDMI-kabel of via een apart kanaal kunt doorgeven. De ST128HDMI2 splitter is de perfecte aanvulling op vrijwel elke videotoepassing met hoge kwaliteit. Het is eenvoudig te installeren als op zichzelf staand of met de meegeleverde beugels in een rack gemonteerd apparaat en levert perfecte digitale video zonder vervorming.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI
- Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg
- Ideaal voor vergaderzalen en beurzen
- Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties

- Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met audio in de detailhandel
- Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten

## Eigenschappen

- **8-PORT HDMI SPLITTER:** Geef hetzelfde beeld met audio weer op 8 schermen; Splits een HDMI-videosignaal naar acht Full HD 1080p videosignalen zonder kwaliteitsverlies
- **EDID EMULATIE:** 1x8 4K HDMI splitter stuurt automatisch het EDID signaal tussen je videobron en het beeldscherm aangesloten op poort 1 zodat de native instellingen (zoals resolutie en refresh rate) worden geconfigureerd
- **AUDIO ONDERSTEUNING:** Audio-output wordt op alle poorten tegelijk ondersteund; Ondersteunt HDMI-audio of een 3,5 mm stereo-audioaansluiting, zodat het bijbehorende audiosignaal via de HDMI-kabel of via een apart kanaal kan worden verzonden
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Bereik tot 15m dankzij deze HDMI-splitter met signaalversterker; Sluit gewoon kabels en voeding om aan de slag te gaan; Ondersteunt breedbeeld monitor formaten; TAA Compliant
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze HDMI Splitter met robuuste stalen behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Garantiebeleid         | 2 Years                     |
| AV-ingang              | HDMI                        |
| Poorten                | 8                           |
| AV-uitgang             | HDMI                        |
| Bekabeling             | HDMI                        |
| Audio                  | Ja                          |
| Rack-monteerbaar       | Ja                          |
| Industriestandaarden   | High Speed HDMI, HDCP, EDID |
| Op elkaar aansluitbaar | Ja                          |

---

### Prestaties

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale kabellengte         | 16.4 ft [5 m]                                                                                         |
| Maximale digitale resoluties | HDTV 1080p / PC 1920x1200                                                                             |
| Ondersteunde resoluties      | 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200) |
| Ondersteuning breedbeeld:    | Ja                                                                                                    |

#### Connector(en)

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Connector A | 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)<br>1 - HDMI (19-polig) |
| Connector B | 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)<br>8 - HDMI (19-polig) |

#### Indicatoren

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LED-indicatoren | 4 - Groene indicator poortsignaal<br>1 - Power (groen) / Ingangssignaal (blauw) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### Voeding

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voedingsbron          | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning       | 100 - 240 AC                  |
| Ingangsstroom         | 800mA                         |
| Uitgangsspanning      | 12V DC                        |
| Uitgangsstroom        | 1.5A                          |
| Polariteit pin midden | Positief                      |
| Stekkertype           | M                             |
| Vermogensopname       | 10.2                          |

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |

|                          |                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Vochtigheid              | 0%~80%                                                                                                                                       |
| <hr/>                    |                          |                                                                                                                                              |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                                                                                                                                              |
|                          | Kleur                    | Zwart                                                                                                                                        |
|                          | Type behuizing           | Staal                                                                                                                                        |
|                          | Lengte product           | 18.9 in [48.0 cm]                                                                                                                            |
|                          | Breedte product          | 7.1 in [18.0 cm]                                                                                                                             |
|                          | Hoogte product           | 1.7 in [4.2 cm]                                                                                                                              |
|                          | Gewicht product          | 4.9 lb [2.2 kg]                                                                                                                              |
| <hr/>                    |                          |                                                                                                                                              |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                                                                                                                              |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                                                                                                                            |
|                          | Lengte Verpakking        | 23.4 in [59.5 cm]                                                                                                                            |
|                          | Package Width            | 10.7 in [27.1 cm]                                                                                                                            |
|                          | Package Height           | 3.5 in [89.0 mm]                                                                                                                             |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 7.3 lb [3.3 kg]                                                                                                                              |
| <hr/>                    |                          |                                                                                                                                              |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                                                                                                                              |
|                          | Meegeleverd              | 1 - HDMI-signaalversterker<br>1 - montagematerialen en schroevenset<br>1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)<br>1 - Handleiding |
| <hr/>                    |                          |                                                                                                                                              |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.