

## Extensor de Vídeo VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Monitores - Serie UTPE

ID del Producto: ST128UTPE



El Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat 5 (Serie UTPE), ST128UTPE permite conectar hasta 9 monitores (1 local y 8 remotos) a una única fuente VGA. La señal de vídeo se transmite a los monitores remotos a través un cable UTP de Categoría 5 y Categoría 6 de 4 pares mediante conectores RJ45 y soporta distancias de hasta 300m / 950 pies. En cada monitor remoto se necesita un receptor STUTPRXL (ver accesorios). El receptor convierte la señal del cable UTP en video VGA para el monitor. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

## Características

- Muestra la misma imagen en 8 monitores al mismo tiempo
- Soporta una resolución máxima de 1280 x 1024 a una frecuencia de actualización de 60 Hz
- Los receptores para los monitores se venden por separado (ver STUTPRXL)
- Los monitores pueden estar ubicados a distancias de hasta 300m / 950 pies
- Soporta conexiones en cascada en hasta tres niveles

---

### Hardware

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Política de Garantía | 2 Years              |
| Cantidad de Puertos  | 8                    |
| Cableado             | UTP Cat 5 o superior |
| Soporte de Audio     | No                   |
| Sistema En Cascada   | Sí                   |

---

### Rendimiento

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Distancia Máxima            | 300m [984ft] |
| Resolución Analógica Máxima | 1280 x 1024  |

---

### Conector(es)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Conectores de la Unidad Local | 8 - RJ-45                                  |
|                               | 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |

---

### Observaciones / Requisitos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Una unidad receptora <a href="http://www.startech.com/item/STUTPRXL" class="FeatureNavLink">STUTPRXL</a> por pantalla conectada |
|-------------------------------------|---|

---

### Requisitos de Energía

|                        |  |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
|------------------------|--|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tensión de Entrada     | 100 - 240 AC |
| Tensión de Salida      | 12V DC       |
| Alimentación de Salida | 0.6A         |
| Consumo de Energía     | 7.2          |

---

#### Características Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Color                 | Negro            |
| Tipo de Gabinete      | Aluminio         |
| Longitud del Producto | 3.3 in [83.5 mm] |
| Ancho del Producto    | 7.9 in [20 cm]   |
| Altura del Producto   | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Peso del Producto     | 8.7 oz [247 g]   |

---

#### Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 11.7 in [29.8 cm] |
| Ancho de la Caja            | 2.6 in [65 mm]    |
| Altura de la Caja           | 7.5 in [19 cm]    |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.3 lb [1.0 kg]   |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |   |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Unidad Base de Divisor de Video UTP |
|                     | 1 - Cable VGA 6 pies (1,8 metros)       |
|                     | 1 - Adaptador de Alimentación           |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones             |

---

#### Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.