

Extendeur vidéo VGA 8 ports sur câble Cat 5 (série UTPE)

N° de produit: ST128UTPE



L'extendeur vidéo VGA 8 ports sur câble Cat5 (série UTPE) ST128UTPE permet de connecter jusqu'à 9 écrans (1 local et 8 distants) à une seule source VGA. Le signal vidéo est transmis aux écrans distants sur câble 4 paires standard Cat5 ou Cat6 UTP à l'aide de connecteurs RJ45 et à des distances pouvant atteindre 300 m. Un récepteur STUTPRXL est requis pour chacun des écrans distants (reportez-vous aux accessoires). Le récepteur convertit le signal du câble UTP en signal vidéo VGA pour l'écran. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l'éducation et l'industrie.
- Positionnez l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
- Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l'attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu

Spécifications techniques

- Affiche simultanément la même image sur 8 écrans
- Prise en charge d'une résolution maximale de 1280x1024 à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz
- Les récepteurs pour écran sont vendus séparément (reportez-vous à l'article STUTPRXL)
- Prise en charge d'écran jusqu'à 300 m
- Installation en cascade jusqu'à trois niveaux

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	8
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Prise en charge audio	Non
Mode cascade	Oui

Performance

Distance max.	300m [984ft]
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	8 - RJ-45
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un récepteur STUTPRXL par écran que vous connectez
---	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC

Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	0.6A
Consommation électrique	7.2

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	3.3 in [83.5 mm]
Largeur du produit	7.9 in [20 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	8.7 oz [247 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	2.6 in [65 mm]
Package Height	7.5 in [19 cm]
Poids brut	2.3 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Unité de base de répartiteur vidéo UTP
	1 - Câble VGA - 1,8m
	1 - Adaptateur d'alimentation
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis