

HDMI till Cat5-förlängare med valfri repeater-funktion och audio – 1080p/1920x1080

Produkt ID: ST12MHDDC



ST12MHDDC HDMI®-förlängaren över Cat5 låter dig förlänga en HDMI-audio- och -videosignal över en enda Cat5- eller Cat6-kabel upp till 100 meter. Förlängaren är skalbar vid användning med de valfria ST12MHDDCRP repeater-enheterna, som kan kedjekopplas till flera skärmar vid större avstånd.

Med ST12MHDDCRP repeater-enheterna kan du även kedjekoppla HDMI över Cat5/6 upp till 30 nivåer till över 100 skärmar. Med 2 RJ45-till-HDMI-portar per enhet kan varje repeater sända till en skärm - och även förlänga HDMI-signalen till ytterligare 2 HDMI-repeatrar upp till ytterligare 100 meter vid varje nivå och därför är detta den perfekta lösningen för storskaliga applikationer för digitala skyltar som kräver maximal kvalitet på HDMI-signalen.

För ännu mer skalbarhet kan ST12MHDDC användas med befintliga nätverkskablar för en kostnadseffektiv och flexibel förlängning. Och eftersom HDMI-signalen förlängs över vanliga Cat5/Cat6 Ethernet-kablar med RJ45-kontakter så behövs inga specialkablar och du slipper kostnader och trassel.

Paketet med HDMI-förlängare över Ethernet har en HDMI-utgång på den lokala sändaren som låter dig ha en skärm eller projektor nära videokällan.

HDMI-förlängaren över UTP är idealisk för HD och stöder videoupplösningar i 1080p, 7.1 digitalt audio och har inbyggd EDID-skärmemulering som garanterar optimal upplösning och maximal kompatibilitet med din skärm eller projektor, för en praktisk plug-and-play-installation.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan HDMI-utrustningen placeras någon annanstans i en separat och säker miljö
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar
- Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
- Visa samma HDMI-audio/video-signal på upp till 100 skärmar för storskaliga applikationer för digitala skyltar

Funktioner

- Stöd för kedjekoppling med valfria ST12MHDDCRP repeatrar
- Lokal sändare och fjärrmottagare medföljer
- EDID-emulering garanterar maximal upplösning och kompatibilitet med din skärm eller projektor
- Stöder en maximal HDMI-förlängning på 100 m
- Stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)
- Stöd för 7.1 surroundljud

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Audio	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
Maximal digital upplösning	1920x1200 @60Hz
Stödda upplösningar	1920 x 1200 1920 x 1080



1600 x 1200

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) HDMI (19-stifts)

RJ-45

Lokala enhetskontakter HDMI (19-stifts)

RJ-45

Fjärrenhetskontakter HDMI (19-stifts)

RJ-45

Indikatorer

LED-indikatorer Ström (röd) - sändare

Länk (grön) - sändare

Ström (röd) - mottagare

Länk (grön) - mottagare

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.4 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)



Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0% - 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	4.4 in [11.3 cm]
Produktbredd	2.6 in [65 mm]
Produkt höjd	0.9 in [24 mm]
Produktvikt	9.0 oz [254 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	12.2 in [31 cm]
Package Height	8.1 in [20.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	18.2 oz [516 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI®-över-Cat5-sändare
	HDMI®-över-Cat5-mottagare
	Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
	Möbeltassar
	Bruksanvisning

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

