

HDMI över IP-föringarpaket - stödjer videovgg - 1080p

Produkt ID: ST12MHDLAN2K



Med detta HDMI över IP-föringarpaket skickar du video till en avlägsen plats över ditt lokala nätverk (LAN) och Cat5 eller med Cat6 Ethernet-kabel. Genom att kombinera detta paket med [%product id="ST12MHDLAN2R" text="extra mottagare"%] (sljs separat) och en Ethernet-kontakt (sljs separat) kan du skicka en HDMI-källa till flera platser och skapa videovggar med flera fjrrkontroller och mottagare på samma plats.

Du kan också använda flera sändare på samma nätverk för att skicka olika video-signaler eller ansluta sändare direkt till en mottagare upp till 100 m, i en point-till-point-inställning. Fjrrkontroll avser en heterostds via RS-232-föringning.

Sändaren stödjer videoupplösning upp till 1080p (1920x1080 vid 60Hz), och digitalt och analogt ljud till mottagaren och analogt ljud från mottagaren till sändaren.

Paketet innehåller en användarvänlig online-app för hantering av din IP-videodistribution.

Appen finns på iOS från iPhone eller iPad, Android från smarttelefon eller surfplatta och Google Chrome webbläsare från din stationära dator.

Ladda ned StarTech.coms Video Control-program för att hantera din IP-sändning.

OBS.: Din router måste ha stöd för IGMP. Se dokumentationen för din nätverksswitch eller router för att säkerställa att IGMP-snooping stöds och aktiveras.

Detta HDMI-paketet för sändning/mottagning innehåller monteringsutrustning för hyllmontering. Den använder Cat5e- eller Cat6-kablar och fungerar med existerande nätverksinfrastruktur, vilket eliminerar utgifterna för skildakablar.

ST12MHDLAN2K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Distribuera digital skyltning eller underhållningsprogram i skolor, sjukhus, kontorshus, shoppingcentra eller sportanläggningar
- Skapa en videovgg med flera skärmar
- Få en seriell RS-232 för att skapa en interaktiv digital skylt
- Appar för point-till-point, point-till-multipoint och multipoint-till-multipoint

Funktioner

- Flexibelt videodistributionssystem som överför din HDMI-videosignal och RS232-kontroll till en eller flera skärmar
- Skapa förbluffande videovggar enkelt med en eller flera videokällor med flera mottagare
- Styr din digitala skyltning med den här intuitiva mobilappen
- Kristallklar bild med videoupplösning upp till 1080p
- Stöd och professionell installation. Monteringsutrustning medföljer

Hrdvara	Garantipolicy	2 Years
	Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
	Audio	Ja
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Ja
Prestanda	Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
	Maximal digital upplösning	1920x1080 @60Hz
	Stödda upplösningar	1920 x 1080 @60Hz
	Stöd för widescreen	1280 x 720
	Audio-specifikationer	1680 x 1050
		1600 x 900
		1440 x 900
		1360 x 768
		1280 x 800
		1280 x 768
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported	
	Ja	
	7.1 kanaler Surround	
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	HDMI (19-stifts)
	Lokala enhetskontakter	RJ-45
	Lokala enhetskontakter	RJ-11

Lokala enhetskontakter	3,5mm audio
Lokala enhetskontakter	3.5 mm minijack (3-polig)
Fjrrenhetskontakter	RJ-45
Fjrrenhetskontakter	HDMI (19-stifts)
Fjrrenhetskontakter	RJ-11
Fjrrenhetskontakter	3,5mm audio
Fjrrenhetskontakter	3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer	LED-indikatorer	Strm/lnk - Mottagare
	LED-indikatorer	Ntverksstatus - Sndare
	LED-indikatorer	Strm/lnk - Mottagare
	LED-indikatorer	Ntverksstatus - Mottagare

Strm	Power Source	AC-adapter medfljer
	Inspnning	100 - 240 AC
	Instrm	0.6 A
	Utspnning	12V DC
	Utstrm	1.5 A
	Polaritet p mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strmfrbrukning	10

Milj	Drifttemperatur	0C to 40C (32F to 104F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 60C (14F to 140F)
	Luffuktighet	0% - 80 %

Utseende	Frg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktlngd	5.2 in [1.3 cm]
	Produktbredd	4.6 in [1.2 cm]
	Produktthjd	1.2 in [31 mm]
	Produktvikt	2.6 lb [1.2 kg]

Frpackning	Package Length	14.4 in [3.6 cm]
	Package Width	9.3 in [2.4 cm]
	Package Height	3.0 in [75 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	5.0 lb [2.3 kg]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	HDMI-sndare
	Ingr i paketet	HDMI-mottagare
	Ingr i paketet	universell strmadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Ingr i paketet	Monteringsutrustning
	Ingr i paketet	RJ-11 till RS-232-adaptrar
	Ingr i paketet	RJ-11-kablar
	Ingr i paketet	mbeltassar
	Ingr i paketet	Cat5-kabel
	Ingr i paketet	IR-bergsprngare
	Ingr i paketet	IR-mottagare
	Ingr i paketet	Anvndarhandbok

** Produkters utseende och specifikationer kan komma att ndras utan frvarning.*

