

## HDMI ver IP-mottagare fr ST12MHDLAN2K - Stdjer videovgg - 1080p

Product ID: ST12MHDLAN2R



Denna HDMI ver IP-mottagare fungerar med [%product id="ST12MHDLAN2K" text="HDMI ver IP-frlngar-paket"%] (ST12MHDLAN2K, sljs separat) och en Ethernet-kontakt (sljs separat, fr att ta emot HDMI-videoverfring via ditt lokala nttverk (LAN) p avlgsna platser, med Cat5- eller Cat6-kablar. Du kan anvnda extra mottagare fr att sndra HDMI-signalen till fleraplatseroch kombinera dina fjrrskrmar fr att skapa en videovgg.

I en installation av typ point-to-multipoint (en kll till flera skrmar) eller multipoint-to-multipoint (flera kllor till flera skrmar) kan du skicka video till ver 100 extra skrmar. Varje skrm behver en mottagare. Fjrr-kontroll av serieenheter stds via RS-232-frlngning.

Med std fr videoupplsnng p upp till 1080p (1920 x 1080 at 60Hz) stdersndaren ven digitalt och analogt ljud till en mottagare och analogt ljud frn mottagaren till sndaren.

Paketet innehller en lttanvnd online-app fr hantering av din IP-videodistribution.

Mjukvaran finns p iOS fr din iPhone eller iPad, Android fr din smarttelefon eller surfplatta och Google Chrome-webblsare fr stationr dator.

Mottagaren fr HDMI ver IP levereras med fstanordning fr rhyllmontering. Den anvnder Cat5e- eller Cat6-kablar och fungerar med befintlig nttverks-infrastruktur, vilket eliminerar utgiften fr skildakablar.

ST12MHDLAN2R tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och livstidsgaranti p teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut extra mottagare och skicka video till flera platser
- Distribuera digital skyltning eller underhållningsmaterial i skolor, sjukhus, shoppingcentra och sportanläggningar
- Skapa en videovgg med flera skärmar
- Få en seriell RS232-kontroll för att skapa en interaktiv digital skylt
- Appar för point-to-point, point-to-multipoint och multipoint-to-multipoint

## Features

- Flexibelt videodistributionssystem som överför din HDMI-videosignal och RS232-kontroll till en eller flera skärmar
- Skapa förbluffande videovggar enkelt med en enda videokälla med flera mottagare
- Styr dina digitala skyltar med den här intuitiva mobilappen
- Kristallklar bild med videoupplösning upp till 1080p
- Standard och professionell installation med medföljande fästordningar

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	Kablage	Cat 5e UTP or better
	Audio	Yes
	Hyllmonterbar	Yes
	Kedjekoppling	Yes
<b>Prestanda</b>	Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
	Maximal digital upplösning	1920x1080 @60Hz
	Stödda upplösningar	1920 x 1080 @60Hz
	Standard för widescreen	1280 x 720
	Audio-specifikationer	1680 x 1050
		1600 x 900
		1440 x 900
		1360 x 768
		1280 x 800
		1280 x 768
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported	
	Yes	
	7.1 kanaler Surround	
<b>Kontakt(er)</b>	Fjärrkontakter	HDMI (19 pin)
	Fjärrkontakter	RJ-45

Fjrrenhetskontakter	RJ-11
Fjrrenhetskontakter	3.5 mm Audio
Fjrrenhetskontakter	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)

---

<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	Strm/lnk
	LED-indikatorer	Ntverksstatus

---

<b>Strm</b>	Power Source	AC Adapter Included
	Inspning	100 - 240 AC
	Instrm	0.6 A
	Utspning	12V DC
	Utstrm	1.5 A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	M
	Strmfrbrukning	10

---

<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C to 40C (32F to 104F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 60C (14F to 140F)
	Luftfuktighet	0% - 80 %

---

<b>Utseende</b>	Frg	Black
	Kabinetttyp	Aluminum
	Produktlngd	5.2 in [1.3 cm]
	Produktbredd	4.6 in [1.2 cm]
	Produktthjd	1.2 in [31.000 mm]
	Produktvikt	20.6 oz [584.000 g]

---

<b>Frpackning</b>	Package Length	11.6 in [3.0 cm]
	Package Width	8.2 in [2.1 cm]
	Package Height	2.5 in [64.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	2.9 lb [1.3 kg]

---

<b>Vad det r i ldan</b>	Ingr i paketet	HDMI-mottagare
	Ingr i paketet	Cat5-kabel

Ingr i paketet	RJ-11 till RS-232-adapter
Ingr i paketet	RJ-11-kabel
Ingr i paketet	IR-bergsprngare
Ingr i paketet	IR-mottagare
Ingr i paketet	universell strmadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
Ingr i paketet	Monteringsutrustning
Ingr i paketet	mbeltassar
Ingr i paketet	Anvndarhandbok

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

