

HDMI-video och USB över IP-mottagare för ST12MHDLANU - 1080p

Produkt ID: ST12MHDLANUR



Denna HDMI® över IP-mottagare fungerar med HDMI över IP-förlängarpaketet (säljs separat) och låter dig förlänga en HDMI-signal samt fyra USB-enhetsanslutningar över ditt nätverk. Du kan använda extra mottagare (säljs separat) för att sända HDMI-signalen till flera platser och kombinera dina fjärrskärmar för att skapa en videovägg.

I en punkt-till-flerpunkt-konfiguration kan HDMI över IP-paketet anslutas genom en ohanterad eller hanterad Gigabit LAN-portal. Du kan ansluta en eller flera källor (sändare) till flera skärmar (mottagare) över IP med hjälp av en hanterad Gigabit Ethernet-switch (med IGMP). För extra skalbarhet kan du kombinera upp till 16 olika sändare och ett obegränsat antal mottagare beroende på tillgänglig nätverksbandbredd.

Med en inbyggd USB-förlängningshubb kan du lägga till upp till fyra avlägsna USB-enheter vid varje fjärrskärm. Detta gör att du eller dina kunder kan kontrollera en dator vid videokällan från den avlägsna platsen och låter dig skapa en interaktiv digital skylt för att engagera dina kunder. Eller, om du använder video-över-IP-förlängaren som en del av din IT-infrastruktur kan du använda USB-förlängarna till att lägga till en avlägsen KVM-konsol som du kan använda till att kontrollera dina servrar från olika avlägsna platser.

HDMI-distributionspaketet har ett enkelt program för videokontroll som hjälper dig hantera din IP videodistribution. Appen är enkel att konfigurera med automatisk hårdvaruavkänning och den låter dig växla mellan videokällor för enkel fjärrvisning. Du kan dessutom skapa och hantera en videovägg för en imponerande digital skylt för att fånga din publiks uppmärksamhet.

Mjukvaran finns på iOS för din iPhone eller iPad, Android™ för din smarttelefon eller surfplatta och Google Chrome™-webbläsare.

HDMI över IP-förlängarpaketet levereras med valfri monteringsutrustning för en städad installation. Förlängaren är idealisk för HD-situationer och stöder videoupplösningar på 1080p och digital stereoaudio. Och eftersom förlängaren använder standard Cat5e eller Cat6 Ethernet-kabel med RJ45-kontakter slipper du både kostnaden och besväret med att dra specialkablar. Förlängaren har

också en EDID-funktion som ger optimal upplösning och maximal kompatibilitet med skärmen eller projektorn för en praktisk plug-and-play-installation.

Ladda ned StarTech.coms Video Control-program för att hantera din IP-sändning.

ST12MHDLANUR täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Bygg en videovägg med flera skärmar för att underhålla dina stamkunder med en imponerande skärm i en restaurang eller i ett köpcenter
- Förläng HDMI och USB för att skapa en interaktiv digital skylt
- Visa flera kommunikationstavlor som visar dynamisk data som till exempel tider och datum på digitala tabeller på flygplatser, tågstationer, busstationer eller sjukhus, som du kan uppdatera när som helst
- Presentera flöden från din sociala media på flera skärmar på ett stort visningsområde
- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan din HDMI-utrustning placeras någon annanstans i en separat och säker miljö

Funktioner

- Mångsidig videosändning med stöd för stora flerskrämspresentationer, videoväggar, videoväxling och punkt-till-punkt-förlängning
 - Förlänger fyra USB-tillägg för kontroll av fjärrkonsol
 - Gratis mobilapp gör hantering av växlande videoväggskontroll enkel (iOS, Android eller webbläsaren Chrome)
 - Städad, professionell installation med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen
 - Anslut med hjälp av ett Gigabit LAN-nätverk
 - Enkel konfiguration punkt-till-punkt eller punkt-till-flerpunkt
 - Förläng HDMI med hjälp av befintlig nätverksinfrastruktur
 - Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1080 (1080p)
-

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Nej
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
Maximal digital upplösning	1920x1200 @60Hz
Stödda upplösningar	1920 x 1200 1920 x 1080 1600 x 1200
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Stereoaudio

Kontakt(er)

Connector B	HDMI (19-stifts) RJ-45 USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
-------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	ST12MHDLANUR fungerar endast med ST12MHDLANU-förlängaren
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	Länk OK/STRÖM - sändare Återställning - sändare Länk OK/STRÖM - mottagare
-----------------	---



Återställning - mottagare

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspanning	12V DC
	12V DC
Utström	1.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0% - 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	5.2 in [13.2 cm]
Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
Produkt höjd	1.1 in [28 mm]
Produktvikt	22.4 oz [634 g]

Förpackning

Package Length	11.8 in [30 cm]
Package Width	8.3 in [21 cm]



Package Height 2.6 in [65 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI över IP-mottagare
	universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	Skrivsats
	Monteringsfäste
	Möbeltassar
	Cat5-kabel
	Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

