

## HDMI over IP extender met video compressie - 1080p

Productcode: ST12MHDLNHK



De HDMI® over IP extenderset vereenvoudigt de verzending van HDMI naar een verder gelegen scherm via uw lokaal netwerk (LAN). U kunt ook extra ontvangers (ST12MHDLNHR, apart verkrijgbaar) toevoegen om HDMI naar meerdere locaties te zenden.

In tegenstelling tot sommige video-over-IP oplossingen die uw bandbreedte benutten, gebruikt deze HDMI over IP set geavanceerde compressie voor de verzending van hoogwaardige HDMI video via uw netwerk, met minimale eisen qua bandbreedte. Door uw HDMI signaal met videocompressie te verlengen, kunt u uw netwerkbronnen voor andere toepassingen gebruiken en hebt u ook geen apart videonetwerk nodig.

De HDMI over IP set kan op uw specifieke behoeften worden afgestemd. In een point-to-multipoint configuratie kunt u uw HDMI signaal naar net zoveel schermen zenden als u nodig hebt, door middel van extra ontvangers. Voor nog meer schaalbaarheid kunt u tot 99 verschillende sets combineren en zo een multipoint-to-multipoint configuratie maken, waar u verschillende HDMI bronsignalen naar verschillende schermen kunt zenden. Montagemiddelen en IR extenders worden bij elke zender en ontvanger meegeleverd voor een nette, professionele installatie en probleemloze afstandsbediening.

De HDMI over IP set behoudt uw HD videokwaliteit, omdat hij resoluties tot 1080p ondersteunt en de verzending van dynamische digital signage overal op uw locatie vereenvoudigt en zo de aandacht van klanten trekt.

De ST12MHDLNHK wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Toon 1080p video in opleidingsinstellingen, kantoren, restaurants en retailomgevingen
- Presenteer uw sociale media feeds op meerdere schermen op een grote kijkplaats
- Geef hetzelfde HDMI audio-/videosignaal weer op meerdere schermen, voor grootschalige digitale signage toepassingen

## Eigenschappen

- Zend video efficiënt naar verschillende plaatsen op uw locatie met behulp van een lokaal netwerk (LAN)
- Maak op eenvoudige wijze uw ideale digital signage met een veelzijdig en schaalbaar videodistributiesysteem
- Zorg voor schitterende video van HD-kwaliteit met ondersteuning van 1080p

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

### Prestaties

Max. afstand	15 m / 50 ft
Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals

---

Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	HDMI (19-polig)
		RJ-45
		3,5 mm mini-jack (3 standen)
		Infrared
	Aansluitingen externe eenheid	HDMI (19-polig)
		RJ-45
		2,5 mm mini-jack (3 standen)
		Infrared
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Uw router moet IGMP Snooping ondersteunen. Raadpleeg de documentatie voor uw netwerk switch of router om te zien of IGMP Snooping wordt ondersteund en is ingeschakeld
		Elke set, indien ingeschakeld, vereist 6 tot 12 mbps bandbreedte van uw lokaal netwerk
Indicatoren	LED-indicatoren	status-LED (zender)
		Status-LED (ontvanger)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1 A
	Stekkertype	USB Mini-B (5-polig)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80 %

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	12.2 in [30.9 cm]
Breedte product	7.0 in [17.9 cm]
Hoogte product	1.1 in [28 mm]
Gewicht product	7.2 lb [3.2 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.3 in [10.8 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	0.9 in [24 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI-over-IP-zender
	HDMI-over-IP-ontvanger
	universele voedingsadapters (NA, EU, GB, ANZ)
	Montagesteunen
	CAT5-kabels
	kunststof schroevendraaier



Infrarood-afstandsbediening

USB-A naar Mini USB-B kabel

DB89 naar 2,5 mm seriële kabeladapter

IR-blaster

Infraroodontvanger

rubberen voetjes

handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

