

## HDMI över IP Extender Kit med avancerad komprimering

Produkt ID: ST12MHDLNHK



HDMI® över IP-extenderkitet gör det enkelt för dig att distribuera HDMI till en fjärrskärm via ditt lokala nätverk. Du kan också använda ytterligare mottagare (ST12MHDLNHR, säljs separat) för att distribuera HDMI till flera platser.

Till skillnad från vissa video-över-IP-lösningar som konsumerar din bandbred använder sig detta HDMI över IP-kit avancerad komprimering för att distribuera högkvalitativ HDMI-video över ditt nätverk med minimala bandbreddskrav. En förlängning av din HDMI-signal med hjälp av videokomprimering sparar dina nätverksresurser och undviker krånglet med ett separat videonätverk.

HDMI över IP-kitet kan skalas för att möta dina specifika behov. Vid en punkt-till-multipunkt-installation kan du styra din HDMI-signal till så många skärmar som du behöver, med hjälp av ytterligare mottagare. För ytterligare skalbarhet kan du kombinera upp till 99 olika kit för att skapa en multipoint-till-multipoint-installation, där du kan styra olika HDMI-källsignaler till olika bildskärmar. Monteringshårdvara och IR-förlängare ingår för varje sändare och mottagare för att säkerställa en elegant, professionell installation och problemfri fjärranslutning.

HDMI över IP-kitet upprätthåller din HD-videokvalitet, stöder upplösningar på upp till 1080p och gör det enkelt att distribuera dynamisk, digital skyltning över hela din plats för att locka kunder.

ST12MHDLNHK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Visa 1080p video på lärosäten, kontor, restauranger och detaljhandel

- Presentera flöden från din sociala media på flera skärmar på ett stort visningsområde
- Visa samma HDMI-audio/video-signal på flera skärmar för storskaliga applikationer för digitala skyltar

## Funktioner

- Distribuera video effektivt över hela din plats med hjälp av ditt lokala nätverk
- Skapa enkelt dina perfekta digitalskyltar med ett mångsidigt och skalbart videodistributionssystem
- Leverera en fantastisk HD-kvalitet med stöd för 1080p

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Ja

---

### Prestanda

Maximalt avstånd	15 m / 50 ft
Maximal digital upplösning	1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
Stödda upplösningar	1920 x 1080 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	2 kanaler

---

### Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	HDMI (19-stifts)
	RJ-45
	3.5 mm minijack (3-polig)



		Infrared
Fjärrenhetskontakter		HDMI (19-stifts)
		RJ-45
		2.5 mm minijack (3-polig)
		Infrared
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Din router måste ha stöd för IGMP. Se dokumentationen för din nätverksswitch eller router för att säkerställa att IGMP-snooping stöds och aktiveras
		Varje kit kräver 6 till 12 Mbps lokal nätverksbandbredd när det används
<hr/>		
Indikatorer		
	LED-indikatorer	LED för status (sändare)
		Status-LED (mottagare)
<hr/>		
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.3 A
	Utspänning	5 DC
	Utström	1 A
	Kontakttyp	USB Mini-B (5-stifts)
<hr/>		
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0% - 80 %
<hr/>		
Utseende		
	Färg	Svart

Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	12.2 in [30.9 cm]
Produktbredd	7.0 in [17.9 cm]
Produkt höjd	1.1 in [28 mm]
Produktvikt	7.2 lb [3.2 kg]

---

#### Förpackning

Package Length	4.3 in [10.8 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	0.9 in [24 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI över IP-sändare
	HDMI över IP-mottagare
	universella strömadaptrar (NA, EU, UK, ANZ)
	Monteringsfästen
	Cat5-kablar
	skruvmejsel i plast
	IR-fjärrkontroll
	USB-A till Mini USB-B-kabel
	DB9 till 2,5 mm seriell kabeladapter
	IR-bergsprängare
	IR-mottagare
	Gummifötter
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

