

HDMI over IP ontvanger voor ST12MHDLNHK - 1080p HDMI receiver

Productcode: ST12MHDLNHR



De HDMI® over IP ontvanger wordt gecombineerd met de HDMI over IP extender (ST12MHDLNHK) voor de verzending van HDMI naar een extra verder gelegen scherm. U kunt meerdere ontvangers (elk apart verkrijgbaar) toevoegen om HDMI naar meerdere locaties te zenden.

Met extra ontvangers kunt u de installatie van uw HDMI over IP set precies op uw behoeften afstemmen. In een point-to-multipoint configuratie kunt u HDMI over IP naar net zoveel schermen zenden als u nodig hebt. Voor nog meer schaalbaarheid kunt u tot 99 verschillende sets (ST12MHDLNHK) combineren en zo een multipoint-to-multipoint configuratie maken, waar u verschillende HDMI bronsignalen naar verschillende schermen kunt zenden. Montagemiddelen en IR extenders worden bij elke zender en ontvanger meegeleverd voor een nette, professionele installatie en probleemloze afstandsbediening.

De ontvanger behoudt uw HD-videosignaal en ondersteunt resoluties tot 1080p. Behoud van uw HD-kwaliteit over IP vereenvoudigt de verzending van dynamische digital signage naar verschillende plaatsen op uw locatie en trekt zo de aandacht van klanten.

In tegenstelling tot sommige video-over-IP oplossingen die uw bandbreedte benutten, gebruikt deze HDMI over IP oplossing videocompressie voor de verzending van hoogwaardige HDMI via uw lokaal netwerk (LAN), met minimale eisen qua bandbreedte. Door uw HDMI signaal met compressie te verlengen, kunt u uw netwerkbronnen voor andere toepassingen gebruiken en hebt u ook geen apart videonetwerk nodig.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Toon meerdere communicatieborden met eenvoudig bij te werken, dynamische data op digitale overzichten, voor luchthavens, trein- en busstations of ziekenhuizen
- Presenteer uw sociale media feeds op meerdere schermen
- Creëer digital signage schermen op locaties zoals ziekenhuizen, winkelcentra of stadions

Eigenschappen

- Zend video efficiënt naar verschillende plaatsen op uw locatie met behulp van een lokaal netwerk (LAN)
- Maak eenvoudig uw ideale digital signage oplossing met een veelzijdig en schaalbaar videodistributiesysteem
- Behoud de HD-beeldkwaliteit van uw videobron met ondersteuning van 1080p

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Maximale kabellengte	50.0 ft [15.2 m]
Max. afstand	15m [50ft]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 (1080p) 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1920x1200 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Audiospecificaties		2-kanaals
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45 1 - 2,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - Infrared
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Uw router moet IGMP Snooping ondersteunen. Raadpleeg de documentatie van uw netwerk switch of router om te zien of IGMP Snooping wordt ondersteund en ingeschakeld Elke set, indien ingeschakeld, vereist 6 tot 12 mbps bandbreedte van uw lokaal netwerk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Status-LED
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1 A
	Stekkertype	USB Mini-B (5-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80 %

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	5.1 in [13.0 cm]
Breedte product	3.8 in [9.7 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
Gewicht product	7.5 oz [213.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Package Height	2.6 in [6.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI-over-IP-ontvanger
	1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	1 - montagebeugel
	1 - CAT5-kabels
	1 - kunststof schroevendraaier
	1 - Infrarood-afstandsbediening
	1 - USB-A naar Mini USB-B kabel
	1 - DB89 naar 2,5 mm seriële kabeladapter
	1 - Infraroodontvanger

4 - rubberen voetjes

1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.