Adaptateur HDMI sur Ethernet jusqu'à 90 m - 1080p

Nº de produit: ST222HDBT

Cet extendeur HDMI® sur CAT6 vous permet de prolonger deux sources HDMI jusqu'à 90 m sur des écrans individuels dotés de ports HDMI grâce à un seul câble CAT6. Conçu pour une installation simple et soignée, l'extendeur prend également en charge la commande infrarouge bidirectionnelle pour plus de flexibilité.

Réduisez le besoin d'équipement et de câbles supplémentaires en prolongeant deux connexions HDMI grâce à un seul câble CAT6. L'utilisation d'un seul câble vous permet d'économiser des frais d'installation ou de prolonger deux signaux HDMI grâce au câble existant. Vous pouvez également utiliser cet extendeur HDMI 1080p pour faire fonctionner des signaux vidéo distincts sur le même écran, pour des applications d'affichage numérique essentiel ; dans le cas où un signal tombe en panne, l'autre peut facilement le remplacer.

Grâce à la commande infrarouge bidirectionnelle, vous pouvez contrôler vos terminaux à partir de chaque extrémité de l'extension, par exemple avec un lecteur Blu-ray™ et un ordinateur portable à une extrémité et deux écrans TV à l'autre extrémité. L'extendeur comprend un kit IR composé de dongles discrets qui se connectent facilement à votre émetteur et à votre récepteur, vous permettant de contrôler à distance n'importe quel appareil que vous choisissez à partir des deux côtés de l'extension.

La facilité d'installation d'un seul câble permet d'éviter les complications liées au passage de plusieurs câbles, tout en réduisant également les points de défaillance éventuels. Le matériel de fixation fourni offre des options de fixation idéales pour les espaces publics, tels que les bureaux ou les auditoriums.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Idéal pour les salons commerciales où plusieurs terminaux de source à distance doivent être installés hors de vue

• Idéal pour les auditoriums, les salles de conférence ou autres lieux de présentation professionnelle qui nécessitent une installation discrète

Spécifications techniques

• Prolongez double vidéo HD sur CAT6 sur des distances allant jusqu'à 90 m à l'aide d'un seul câble CAT6

• Prend en charge des signaux infrarouges bidirectionnels pour une commande à distance à partir de chaque extrémité de votre extension

• Prolonge deux signaux de source 1080p jusqu'à 90 m

• Comprend des supports de fixation

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	HDMI
		Toslink
		Audio 3,5 mm
	Nombre de ports	2
	Sortie AV	HDMI
		Toslink
		Audio 3,5 mm
	Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
	Prise en charge audio	Oui

	ID du chipset	VS2310TX , VS2310RX
	Mode cascade	Non
Performance		
	Longueur max. de câble	295.2 ft [90 m]
	Distance max.	90 m / 295 ft
	Résolutions numériques max.	1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	2 - HDMI (19 broches) 1 - Toslink (SPDIF , optique) 1 - Audio 3,5 mm 1 - Audio 3,5 mm 1 - DB 9-pin Serial 1 - Infrared 1 - Infrared 1 - RJ-45
	Connecteur B	2 - HDMI (19 broches) 1 - Toslink (SPDIF , optique) 1 - Audio 3,5 mm 1 - Audio 3,5 mm 1 - DB 9-pin Serial

		1 - Infrared
		1 - Infrared
		1 - RJ-45
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Lien / Statut
Alimentation		
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5 A
	Type de prise	M
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0 à 80 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	6.2 in [15.8 cm]
	Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
	Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
	Poids du produit	5.4 lb [2.4 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	18.7 in [47.6 cm]

Package Width	8.9 in [22.7 cm]
Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Poids brut	5.4 lb [2.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDMI
	1 - Récepteur HDMI
	2 - adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	2 - ensembles de supports de fixation
	1 - Émetteur infrarouge
	1 - Récepteur infrarouge
	1 - Câble Cat5
	8 - Pieds en caoutchouc
	1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis