

Extender doppio HDMI via CAT6 - 1080p

ID prodotto: ST222HDBT



Questo extender HDMI® via CAT6 consente di estendere due sorgenti HDMI per 90 m fino a singoli display HDMI, tramite un unico cavo CAT6. Progettato per un'installazione semplice e ordinata, supporta anche il controllo a infrarossi bidirezionale per una maggiore flessibilità.

Meno apparecchiature e cavi aggiuntivi grazie all'estensione di due connessioni HDMI con un singolo cavo CAT6. L'utilizzo di un solo cavo rende l'installazione più economica e permette di estendere due segnali HDMI sfruttando un cavo esistente. È possibile utilizzare questo extender HDMI 1080p anche per condurre segnali video separati allo stesso display nelle applicazioni di segnaletica digitale di importanza critica, in modo che, se uno dei segnali subisce un guasto, l'altro può facilmente subentrare al suo posto.

Grazie al controllo a infrarossi bidirezionale, è possibile controllare i dispositivi da entrambi i lati dell'estensione, ad esempio un lettore Blu-Ray™ e un laptop da una parte e due schermi TV dall'altra. L'extender include un kit a infrarossi con adattatori discreti che consentono un facile collegamento sia al trasmettitore che al ricevitore, permettendo di controllare in remoto qualsiasi dispositivo si desideri da entrambi i lati dell'estensione.

La semplicità dell'installazione di un solo cavo evita le problematiche associate alla posa di più cavi e al contempo riduce i potenziali punti di rottura. Gli accessori di montaggio inclusi offrono opzioni di installazione professionali, l'ideale per spazi pubblici come uffici e auditorium.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per le esposizioni fieristiche in cui sia necessario installare più dispositivi remoti di origine in modo che non siano in vista
- Ideale per auditorium, sale conferenze o altre sedi dove si svolgono presentazioni professionali, in cui sia richiesta un'installazione discreta

Caratteristiche

- Consente di estendere due sorgenti HDMI separate fino ai relativi display HDMI 1080p con un solo cavo CAT6
- Supporto di segnali a infrarossi bidirezionali per il controllo remoto da entrambi i lati dell'estensione
- Estensione di due segnali di origine 1080p fino a 90 m
- Staffe di montaggio incluse

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
	Toslink
	Audio 3,5 mm
Porte	2
Uscita AV	HDMI
	Toslink
	Audio 3,5 mm
Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore
Audio	Sì
ID chipset	VS2310TX , VS2310RX
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Lunghezza max cavo	295.2 ft [90 m]
Distanza max	90 m / 295 ft
Risoluzioni digitali massime	1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	2 - HDMI (19 pin)
	1 - Toslink (SPDIF, ottico)
	1 - Audio 3,5 mm
	1 - Audio 3,5 mm
	1 - DB 9-pin Serial
	1 - Infrared
	1 - Infrared
	1 - RJ-45
Connettore B	2 - HDMI (19 pin)
	1 - Toslink (SPDIF, ottico)
	1 - Audio 3,5 mm
	1 - Audio 3,5 mm
	1 - DB 9-pin Serial
	1 - Infrared
	1 - Infrared
	1 - RJ-45

Indicatori	Indicatori LED	1 - Collegamento/Stato
Alimentazione	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5 A
	Tipo presa	M
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	Dallo 0% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	6.2 in [15.8 cm]
	Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
	Peso prodotto	5.4 lb [2.4 kg]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	18.7 in [47.6 cm]
	Package Width	8.9 in [22.7 cm]
	Package Height	2.9 in [7.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.4 lb [2.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - Trasmettitore HDMI
- 1 - Ricevitore HDMI
- 2 - adattatori di alimentazione universali (NA/JP, EU, UK, ANZ)
- 2 - set di staffe di montaggio
- 1 - Blaster a infrarossi
- 1 - Ricevitore a infrarossi
- 1 - Cavo CAT5
- 8 - Piedini in gomma
- 1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.