

Dubbel HDMI över CAT6-förlängare - 1080p

Produkt ID: ST222HDBT



Denna HDMI® över CAT6-förlängare gör att du kan förlänga HDMI-källor upp till 90 m till individuella HDMI-skärmar över en enda CAT6-kabel. Konstruerad för en enkel och prydlig installation. Förlängaren stöder även dubbelriktad IR-kontroll för ökad flexibilitet.

Minska behovet av extra utrustning och kablar genom att förlänga två HDMI-anslutningar med hjälp av en enda CAT6-kabel. Användningen av endast en kabel kan spara kostnader vid installationen eller gör att du kan förlänga två HDMI-signaler via en befintlig kabeldragning. Du kan även använda denna 1080p HDMI-förlängare för att köra separata videosignaler till samma skärm för uppdragskritiska digitala skylttillämpningar, om en signal förloras kan den andra enkelt kopplas över.

Med dubbelriktad IR-kontroll kan du styra dina enheter från förlängningens bägge ändar, med t.ex. en Blu-ray™-spelare och en bärbar dator i ena änden och två tv-skärmar i den andra. Förlängaren innehåller ett IR-kit med diskreta donglar som enkelt kan anslutas till både din sändare och mottagare, så att du kan fjärrstyra den enhet du väljer från vardera sidan av förlängningen.

Installationen av en enda kabel innebär att du slipper trasslet med att dra flera kablar och samtidigt reducerar antalet potentiella felkällor. Den medföljande monteringshårdvaran erbjuder professionella monteringsalternativ som är idealiska för offentliga utrymmen, som kontor eller hörsalar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för mässor där flera fjärrkällor måste placeras utom synhåll
- Idealiskt för hörsalar, föreläsningssalar eller andra professionella presentationsplatser där en diskret installation krävs

Funktioner

- Förläng två separata HDMI-källor till deras respektive HDMI 1080p-skärmar med en enda CAT6-kabel
- Stöd för dubbelriktade IR-signaler, för fjärrkontroll från vardera sidan av din förlängning
- Utöka två 1080p källsignaler upp till 90 m
- Monteringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
	Toslink
	3,5 mm audio
Portar	2
AV-utgång	HDMI
	Toslink
	3,5 mm audio
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Audio	Ja
Chipset-ID	VS2310TX , VS2310RX
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal kabellängd	295.2 ft [90 m]
Maximalt avstånd	90 m / 295 ft

Maximal digital upplösning	1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	2 - HDMI (19-stifts)
	1 - Toslink (SPDIF, optisk)
	1 - 3,5 mm audio
	1 - 3,5 mm audio
	1 - DB 9-pin Serial
	1 - Infrared
	1 - Infrared
	1 - RJ-45
Connector B	2 - HDMI (19-stifts)
	1 - Toslink (SPDIF, optisk)
	1 - 3,5 mm audio
	1 - 3,5 mm audio
	1 - DB 9-pin Serial
	1 - Infrared
	1 - Infrared
	1 - RJ-45

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Länk/status
-----------------	-----------------

Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	12V DC
Utström	1.5 A
Kontakttyp	M

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0% till 80% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	6.2 in [15.8 cm]
Produktbredd	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
Produktvikt	5.4 lb [2.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	18.7 in [47.6 cm]
Package Width	8.9 in [22.7 cm]
Paketets höjd	2.9 in [7.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.4 lb [2.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-sändare
	1 - HDMI-mottagare
	2 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	2 - paket med monteringsfästen

1 - IR-bergsprängare

1 - IR-mottagare

1 - Cat5-kabel

8 - Gummifötter

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.