

2x2 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio

Productcode: ST222MXA



Met de ST222MXA 2x2 VGA Matrix Schakelaar / Splitter kunt u tot 2 verschillende VGA-ingangen (evenals de bijbehorende audiosignalen) over 2 afzonderlijke beeldschermen of projectoren verdelen. Door middel van handige druktoetsen stelt de VGA Matrix Schakelaar / Splitter u in staat elk van de 2 VGA-ingangssignalen en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dat betekent dat u voor een maximale flexibiliteit en controle op ieder scherm een andere bron kunt weergeven of een bepaalde bron kunt laten zien op meerdere schermen tegelijk. Voor een optimale verdeling en regeling van het VGA-signaal, zelfs over langere afstanden, beschikt de ST222MXA VGA Matrix Schakelaar over een ingebouwde signaalversterker, zodat er beeldschermen tot op 65 m afstand van de signaalbron kunnen worden geplaatst met behoud van een perfect signaal. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Neem de volledige controle over uw signaalbronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm
- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten

- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is

Eigenschappen

- Er kan video en audio van twee VGA-sigitaalbronnen worden doorgegeven aan twee beeldschermen / projectoren
- Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 bij 85Hz
- 250 MHz videobandbreedte
- Selectietoetsen op het voorpaneel
- Maximaal 65 m kabellengte
- 3,5mm stereo audio-aansluitingen
- Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz
- Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
- Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGSB

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
AV-ingang	VGA
AV-uitgang	VGA
Audio	Ja
Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B

Prestaties

Maximale kabellengte	213.2 ft [65 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1440 @ 85Hz
Bandbreedte	250MHz



Frequentiebereik Audio: 20Hz~20KHz

Connector(en)

Connector A	3,5 mm mini-jack (3 standen) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	3,5 mm mini-jack (3 standen) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Indicatoren

LED-indicatoren	Poort/bron-selectie indicatoren (2 sets van 2). Groen = bron A, rood = bron B
-----------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.25 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	0~95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal



Lengte product	5.1 in [13.0 cm]
Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	1.6 in [40.0 mm]
Gewicht product	16.3 oz [462.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	6.1 in [15.6 cm]
Package Height	2.7 in [68.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	28.0 oz [793.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	VGA matrix-videoschakelaar
	Voedingsadapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

