

## 2x2 VGA Matrix video-switch-splitter med audio

Produkt ID: ST222MXA



ST222MXA 2x2 matrisswitch/-delare för VGA låter dig dela 2 utpräglade VGA-ingångar (samt den tillhörande audiokällan) mellan 2 oberoende skärmar eller projektorer.

Matrisswitchen/-delaren för VGA har bekväm knappkontroll och låter de 2 VGA-signalerna och tillhörande audio växlas individuellt - vilket innebär att du kan ha olika källor på varje skärm eller en källa på båda så att du får maximal flexibilitet och kontroll.

För att garantera optimal VGA-distribution och signalhantering över stora avstånd har ST222MXA matrisswitchen/-delaren för VGA en inbyggd signalbooster som möjliggör installationer av skärmar på upp till 65 meter bort från källanheten och behåller samtidigt felfri signalintegritet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Få full kontroll över dina källor och skärmar/projektorer - välj vilken källa eller skärm som helst
- Idealisk för anslutning/växling av multipla källor testanläggningar, datacenter, supportavdelningar och videosändningsstationer
- Stöd dina multimediapresentationer med data på en extra skärm i företagets konferensrum eller på uppvisningar

- Perfekt för digitala skyltar i butiker som kräver att fler än en mediaspelare eller dator är ansluten
- Låt praktikanter/studenter se vad som finns på din skärm och byt sedan tillbaka till deras egen efter demonstrationen

## Funktioner

- Låter två VGA-källenheter ge video och audio till två skärmar/projektorer
- Maximal upplösning på upp till 1920x1440 vid 85 Hz
- Videobandbredd 250 MHz
- Knappar på frontpanelen
- 65 m maximal kabellängd
- 3,5 mm stereoaudioanslutningar
- Audio-frekvensåtergivning 20 Hz~20 kHz
- Stöder DDC, DDC2, DDC2B
- Stöder videotyper med multi-sync som t.ex. RGBHV, RGsB, RGSB

---

### Hårdvara

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Garantipolicy      | 2 Years          |
| AV-ingång          | VGA              |
| Portar             | 2                |
| AV-utgång          | VGA              |
| Audio              | Ja               |
| Industristandarder | DDC, DDC2, DDC2B |

---

### Prestanda

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Maximal kabellängd        | 213.2 ft [65 m]  |
| Maximal analog upplösning | 1920x1440 @ 85Hz |
| Bandbredd                 | 250MHz           |

|             |                      |                                                                                    |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Frekvensområde       | Audio: 20Hz~20KHz                                                                  |
| <hr/>       |                      |                                                                                    |
| Kontakt(er) | Connector A          | 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)<br><br>2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)       |
|             | Connector B          | 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)<br><br>2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)       |
| <hr/>       |                      |                                                                                    |
| Indikatorer | LED-indikatorer      | 4 - Indikatorer för val av port/källa (2 set med 2). Grön = Källa A, Röd = Källa B |
| <hr/>       |                      |                                                                                    |
| Ström       | Strömkälla           | AC-adapter medföljer                                                               |
|             | Inspänning           | 100 - 240 AC                                                                       |
|             | Inström              | 0.6 A                                                                              |
|             | Utspänning           | 12V DC                                                                             |
|             | Utström              | 1.25 A                                                                             |
|             | Polaritet på mittpol | Positiv                                                                            |
|             | Kontakttyp           | M                                                                                  |
|             | Strömförbrukning     | 15                                                                                 |
| <hr/>       |                      |                                                                                    |
| Miljö       | Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                        |
|             | Förvaringstemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)                                                      |
|             | Luftfuktighet        | 0~95%                                                                              |
| <hr/>       |                      |                                                                                    |
| Utseende    | Färg                 | Svart                                                                              |
|             | Kabinettyp           | Stål                                                                               |
|             | Produktlängd         | 5.1 in [13.0 cm]                                                                   |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Produktbredd | 3.1 in [8.0 cm] |
| Produkthöjd  | 1.6 in [4.0 cm] |
| Produktvikt  | 1.0 lb [0.5 kg] |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 9.6 in [24.5 cm] |
| Package Width           | 6.1 in [15.6 cm] |
| Paketets höjd           | 2.7 in [6.8 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.7 lb [0.8 kg]  |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Matrisswitch för VGA-video |
|                 | 1 - Strömadapter               |
|                 | 1 - Instruktionsbok            |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.