

Concentrateur USB 3.0 2 ports - SuperSpeed compact noir

N° de produit: ST2300CUSB3



Le concentrateur USB 3.0 SuperSpeed ST2300CUSB3 à 2 ports constitue une solution compacte pour renforcer les capacités USB de votre ordinateur en transformant un port USB 3.0 unique en deux ports USB 3.0. Voilà le compagnon parfait pour les ordinateurs portables et les netbooks qui ne possèdent qu'un nombre restreint de ports USB. Le concentrateur USB prend en charge une bande passante USB 3.0 de 5 Gb/s, soit jusqu'à dix fois la norme USB 2.0. Il est rétrocompatible avec des appareils USB 2.0 et 1.1/1.0, ce qui assure un fonctionnement parfait de tous vos périphériques et vos appareils USB, et ce, quel que soit leur âge. Idéal pour les voyageurs ayant besoin de portabilité, le concentrateur USB 3.0 propose un design compact avec câble intégré, ce qui facilite son transport et évite le recours à d'autres câbles ou accessoires pour l'installation. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les utilisateurs d'ordinateurs portables munis d'un seul port USB 3., et qui souhaitent brancher plusieurs appareils USB 3.0

- Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la possibilité de positionner le concentrateur à tout endroit situé à portée du câble
- Ports USB séparés en grappes, pour mieux accueillir les prises USB plus volumineuses et éviter la surcharge

Spécifications techniques

- Deux ports USB de type A auxquels il est possible d'accéder simultanément
- Conformité SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Prise en charge de périphériques USB 3.0/2.0/1.x simultanément en utilisant toute la bande passante
- Design compact et portable avec câble intégré
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
ID du chipset	VIA/VLI - VL810

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Ports externes	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
---	---------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (jaune) 2 - Liaison USB (bleu)
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 93 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.3 in [59 mm]
Largeur du produit	1.9 in [4.9 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	1.3 oz [36 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 5.0 oz [142 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis