

Hub Concentrador Compacto USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos - Negro

ID del Producto: ST2300USB3



El Concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos, ST2300USB3 es una solución compacta para ampliar la capacidad USB de su ordenador ya que permite convertir un puerto USB 3.0 en 2 puertos USB 3.0 - el accesorio ideal para laptops/netbooks que sólo disponen de un número limitado de puertos USB. El Concentrador USB admite el ancho de banda de USB 3.0 (5 Gbps - hasta 10 veces más rápido que USB 2.0) y conserva la compatibilidad con dispositivos USB 2.0 y 1.1/1.0 por lo que asegura un desempeño sin inconvenientes de todos sus periféricos/dispositivos USB independientemente de su antigüedad. Ideal para viajeros que requieren portabilidad, el Concentrador USB 3.0 ofrece un diseño compacto con cable incorporado que lo hace fácil de llevar y de instalar ya que no necesita cables ni accesorios adicionales para su instalación. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para usuarios que poseen laptops con un sólo puerto USB 3.0 y que necesitan conectar múltiples dispositivos USB 3.0

- Permite acceder fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede instalar en cualquier lugar que llegue el cable
- Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

Características

- Dos puertos USB tipo A a los que se puede acceder simultáneamente
- Cumple con la especificación de USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x conectados simultáneamente usando el ancho de banda completo
- Diseño compacto y portátil con cable incorporado
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL810

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Conector(es)		
	Puertos Externos	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido (Amarillo)
		2 - Enlace USB (Azul)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
	Humedad	HR 20% ~ 93%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	2.3 in [59 mm]
	Ancho del Producto	1.9 in [4.9 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	1.3 oz [36 g]
Información de la		

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
Ancho de la Caja	5.4 in [13.6 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.0 oz [142 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
---------------------	--------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.