

USB 3.0-hubb med 2 portar - SuperSpeed kompakt svart

Produkt ID: ST2300CUSB3



ST2300CUSB3 SuperSpeed USB 3.0-hubben med 2 portar är en kompakt lösning för utbyggnad av datorns USB-förmåga genom att göra om en enda USB 3.0-port till 2 USB 3.0-portar - perfekt till bärbara datorer som har ett begränsat antal USB-portar.

USB-hubben stöder USB 3.0-databandbredd (5 Gbps - upp till 10x snabbare än USB 2.0) och är bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.1/1.0-enheter för garanterat felfri prestanda från alla dina USB-tillägg/-enheter oavsett hur gamla de är.

USB 3.0-hubbens design och inbyggda kabel gör den idealisk för resenärer eftersom inga extra kablar eller tillbehör behövs.

Tacks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Användare som vill ansluta flera USB 3.0-enheter till sin bärbara dator som bara har en enda USB

3.0-port

- Gör svåråtkända USB-portar mer lättillgängliga genom att placera hubben var du vill dit kabeln når
- Separata USB-portar för att passa större USB-kontakter och förhindra trängsel

Funktioner

- Två USB-portar av typ A som kan användas samtidigt
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibel med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.0/1.1-specifikationer och -enheter
- Stöder USB 3.0/2.0/1.x-enheter samtidigt vid full bandbredd
- Kompakt och bärbar design med inbyggd kabel
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	2
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Chipset-ID	VIA/VLI - VL810

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Externa portar	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Indikatorer

LED-indikatorer
1 - Ström (gul)
2 - USB-länk (blå)

Ström

Strömkälla Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Luftfuktighet 20% ~ 93% RH

Utseende

Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 2.3 in [59 mm]
Produktbredd 1.9 in [4.9 cm]
Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt 1.3 oz [36 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1
Paketets längd 6.7 in [17 cm]
Paketets bredd 5.4 in [13.6 cm]
Paketets höjd 1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning) 5.0 oz [142 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB 3.0-hub

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.