

## Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - inbyggd kabel

Produkt ID: ST3300G3UA



Det här är ett tillbehör för din MacBook som du måste ha. Denna bärbara USB 3.0-hubb kombinerar dina USB-tillägg och RJ45-nätverksanslutningar till en enda praktisk kombinationshubb. Den ger dig två vikta anslutningstyper som ofta saknas från moderna och portbegränsade bärbara datorer.

Denna sandblästrade USB-hubb i silver matchar ytan på din MacBook och eftersom den har ett solitt aluminiumhölje som både är lätt och tåligt är den perfekt för användning på resa. Den har dessutom en längre kabel på 27 cm så att du har flexibiliteten att placera hubben, dina enheter och din nätverksanslutning exakt där du behöver dem.

Denna USB-hubb i Apple-stil av hög kvalitet har en Gigabit Ethernet-port för ett enkelt sätt att ge din MacBook flera anslutningar. Och eftersom hubben har en inbyggd Gigabit Ethernet-port kan du lägga till trådad nätverksanslutning till din bärbara dator där Wi-Fi® är opålitligt eller inte tillgängligt.

Hubbens inbyggda USB-kabel är tillräckligt lång för att nå din bärbara dators USB 3.0-port oavsett var porten sitter.

Dessutom har den eleganta hubben tre USB 3.0-portar (även känt som USB 3.1 Gen 1) i ett kompakt hölje. Och dess sandblästrade silveryta har ett unikt och trendigt utseende jämfört med traditionella hubbar.

Hubben har ett tåligt men ändå lätt hölje så att man slipper offra tillförlitlighet för bärbarhet. Med dess kompakta, USB-drivna design och en inbyggd USB-kabel får kombinationshubben enkelt plats i resväskan och du slipper ta med dig flera olika adapttrar.

Denna USB 3.0-hubb är perfekt för resor, som till exempel fram och tillbaka från hemmet till kontoret. Dessutom tar den kompakta hubben minimalt med plats på skrivbordet så att du kan använda den på arbetsstationer med flera användare eller i BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).

Denna bussdrivna USB-hubb installeras snabbt och enkelt och har inbyggt stöd för Windows®, Mac och Chrome OS™ utan att extra drivrutiner eller program behövs. Du slipper dessutom besväret och

kostnaden av att köpa nya enheter genom att använda USB 3.0-hubben plus GbE med dina befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter.

ST3300G3UA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut till ett trådat Gigabit-nätverk där Wi-Fi är begränsat eller inte tillgängligt, som till exempel i styrelserum, klassrum eller hotell
- Lägg till extra USB 3.0-portar och anslut dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor
- Få ett trendigt och modernt utseende och uppgradera din MacBooks, Ultrabooks eller bärbara dators anslutningsmöjligheter

### Funktioner

- Slimmad och elegant med en sandblästrad silveryta som matchar din MacBook
- Ger tre USB 3.0-portar och en Gigabit Ethernet-port i ett tåligt aluminiumhölje
- Resevänlig med en bärbar och lätt design och inbyggd förlängd kabel som ger flexibel placering på skrivbordet
- USB-driven så att du kan ta med dig hubben var som helst
- Kompatibilitet över flera plattformar utan att drivrutiner behövs, stöder Windows, Mac och Chrome OS
- Bakåtkompatibiliteten gör att du sparar pengar eftersom den går att använda med befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter
- Kombinationshubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
- Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex, VLAN-tagging och layer 2 priority encoding
- Ger skydd mot överström

---

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flödesreglering, 802.1q VLAN-tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet, full-duplex)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Flödeskontroll	Flödesreglering i full-duplex
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	--



RJ-45

USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.7 till 10.15, 11.0 Chrome OS™
-------------------	--

---

Särskilda  
anmärkningar/  
krav

System- och kabelkrav	Värddator med en USB 3.0-port
Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström Länk/aktivitet (nätverk)
-----------------	-----------------------------------

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%~90% RH (icke-kondenserande)

---

Utseende

Färg	Silver & White
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	10.6 in [26.8 cm]
Produktlängd	4.3 in [11 cm]

Produktbredd	1.3 in [34 mm]
Produkt höjd	0.7 in [18 mm]
Produktvikt	2.6 oz [73 g]

---

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [148 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

