

Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Product ID: ST3300GU3B



El concentrador portátil USB 3.0, modelo ST3300GU3B, incluye un puerto GbE integrado, el cual permite ampliar su conectividad con ordenadores portátiles mediante tres puertos externos USB 3.0, así como una red Gigabit a través de una sola conexión USB 3.0. Este concentrador es el accesorio ideal de ordenador portátil para su Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 y muchos otros dispositivos.

El concentrador, con un diseño compacto y de fácil transporte, fusiona el soporte para redes Gigabit y el acceso a un concentrador USB 3.0 en una caja de aluminio de peso ligero, pero resistente, y ofrece los puertos de conectividad indispensables cuyo número suele estar limitado o no existir en ordenadores móviles modernos. Además, con el cable incluido de conexión USB 3.0 anfitrión no es necesario llevar otro cable y este dispositivo se puede llevar dentro de la bolsa de su ordenador portátil, lo cual ofrece máxima portabilidad.

Para conexiones en red más rápidas e ininterrumpidas, el puerto integrado Ethernet maximiza la capacidad de 5Gbps de la interfaz USB 3.0, a fin de permitir el acceso por cable a Gigabit, totalmente compatible con las normas IEEE 802.3/u/ab. Además, el puerto GbE es compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), a fin de reiniciar a distancia su ordenador a través de su red.

Accesorio ideal para ordenadores portátiles, este concentrador USB móvil resulta perfecto para conectar periféricos que requieren poca potencia, como un ratón, un teclado o una unidad de memoria USB (flash), y además incluye un adaptador universal de alimentación para la conexión de dispositivos como [%group id="114" text="cajas de disco duro externo" append_qs="filter_IOINTERFACE=USB+3.0"%].

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility





Applications

- El accesorio perfecto de viaje, ya que ofrece más opciones de conectividad y permite trabajar de forma sencilla con un Ultrabook, un PC portátil o netbook al desplazarse
- Adicione soporte a redes Gigabit a su portátil para poder utilizarlo en salas de juntas, hoteles, aulas de clase, oficinas, o en entornos domésticos
- Reemplace un puerto integrado Ethernet averiado de un ordenador portátil, o actualice su equipo para que tenga conectividad de 1000 Mbps
- Conexión de una amplia variedad de periféricos con un ordenador portátil doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.0
- Accesorio ideal de ordenador portátil para Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 y otros dispositivos

Features

- Puerto Ethernet Gigabit (RJ45) compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
- Ofrece 3 puertos USB 3.0 en el concentrador y soporte para hasta 5 Gbps
- Caja de aluminio de diseño compacto, delgado y de peso ligero, para máxima portabilidad
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Adaptador combinado de estilo llave ("dongle"), con cable integrado USB 3.0
- Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio a 10/100/1000 Mbps
- Compatible con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3az
- Incluido adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE)
- TAA Compliant

Hardware	Warranty	2 Years
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Cantidad de Puertos	3
	Interfaz	USB 3.0
	Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Interfaz	USB 3.1 Gen 1
	Interfaz	USB 3.0
	Tipo de Bus	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	Estándares Industriales	

	Estándares Industriales	IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding	
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3522 ASIX - AX88179	
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)	
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	Control de Flujo	Full duplex flow control	
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps	
	MDIX Automático	Yes	
	Soporte Full Duplex	Yes	
	Jumbo Frame Support	4K max.	
	Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Tipo(s) de Conector(es)		RJ-45	
Tipo(s) de Conector(es)		USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)	
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 a 10.15 Chrome OS™ Linux 2.6.x a 4.11.x <i>solo versiones LTS</i>	
	Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible Nota Es posible que el rendimiento sea limitado si se efectúa una conexión con un puerto anfitrión USB 2.0.	
	Indicadores	Indicadores LED	Enlace
		Indicadores LED	Actividad
	Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included 100 - 240 AC
Tensión de Entrada		300 mA	

Corriente de Entrada	5 DC
Tensión de Salida	2 A
Alimentación de Salida	Positive
Polaridad Central	H
Tipo de Enchufe	10
Consumo de Energía	

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas	Color	Black
	Factor de forma	Compact
	Tipo de Gabinete	Aluminum
	Longitud del Cable	5.8 in [1.5 cm]
	Longitud del Producto	3.4 in [87 mm]
	Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
	Peso del Producto	2.2 oz [62 g]

Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.0 in [1.5 cm]
	Ancho de la Caja	8.5 in [2.2 cm]
	Altura de la Caja	2.1 in [53 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	13.2 oz [374 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Concentrador USB 3.0 de aluminio con adaptador GbE
	Incluido en la Caja	Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Incluido en la Caja	CD de Controladores
	Incluido en la Caja	Manual de Instrucciones

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

