

Hub USB 3.0 (5Gbps) portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium

N° de produit: ST3300GU3B



Le concentrateur USB 3.2 Gen 1 portable ST3300GU3B est équipé d'un port GbE permettant d'étendre la connectivité d'un ordinateur portable par l'ajout de trois ports USB 3.2 Gen 1 externes et d'un port réseau Gigabit au moyen d'une seule connexion USB 3.2 Gen 1. Ce hub est un accessoire idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13, et bien d'autres appareils.

Tout en restant compact et facile à transporter, son boîtier en aluminium robuste et léger renferme une prise en charge réseau Gigabit et un accès à un concentrateur USB 3.2 Gen 1, ce qui vous permet d'accéder aux ports de connectivité qui font souvent défaut sur les nouveaux ordinateurs mobiles. De plus, son câble de connexion hôte USB 3.2 Gen 1 vous évite d'avoir à transporter un câble séparé. Il ne vous reste plus qu'à glisser le hub dans votre sac d'ordinateur pour bénéficier d'une portabilité optimale.

Afin d'offrir des connexions plus rapides et plus fiables, le port Ethernet intégré reprend les capacités 5 Gb/s de l'interface USB 3.2 Gen 1 pour fournir un accès Gigabit câblé pleinement compatible avec les normes IEEE 802.3/u/ab. De plus, le port GbE prend en charge la norme Wake-on-LAN (WOL), afin que vous puissiez activer votre ordinateur à distance sur le réseau.

Ce hub USB mobile est idéal pour connecter des périphériques peu puissants comme une souris, un clavier ou une clé USB sur un ordinateur portable. Il possède un adaptateur d'alimentation universel pour connecter des appareils tels que .

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Travaillez facilement grâce à votre Ultrabook, votre ordinateur portable ou votre netbook lors de vos déplacements ou en route ; le compagnon de voyage idéal avec plus d'options de connectivité
- Un accessoire d'ordinateur portable idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 série 5000 2-en-1 et d'autres appareils
- Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable à partir d'une seule connexion USB 3.2 Gen 1
- Ajoutez la prise en charge Gigabit à votre ordinateur portable pour l'utiliser pendant les réunions, dans les hôtels, les salles de classe, les bureaux ou à la maison
- Remplacez un port Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable, ou effectuez la mise à niveau vers la connectivité Gigabit 1000 Mb/s

Spécifications techniques

- TAA Compliant
- Ajoute trois ports de hub USB 3.2 Gen 1 avec la prise en charge d'une vitesse pouvant atteindre 5 Gb/s
- Port Gigabit Ethernet (RJ45) avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
- Boîtier en aluminium au design compact, mince et léger pour une portabilité maximale
- Adaptateur de combinaison de style dongle avec câble USB 3.2 Gen 1 intégré
- Compatible avec les normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- Prend en charge le semi-duplex et le duplex complet 10/100/1000 Mb/s
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x
- Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/UE) inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	3
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) USB 3.2 Gen 1 RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Genesys Logic - GL3523 ASIX - AX88179

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Contrôle de flux	Full duplex flow control
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Jumbo Frame Support 4K max.

Connecteur(s)

Types de connecteur	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.3 à 15.0 Chrome OS™ >Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 et plus - Versions LTS uniquement
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB 3.0 libre
Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Liaison 1 - Activité
----------------------	-----------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.5 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif

Type de prise	H
Consommation électrique	10

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	5.8 in [148 mm]
Longueur du produit	3.4 in [8.7 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	2.2 oz [62.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Poids brut	12.4 oz [350.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0 en aluminium avec
-----------------------	---

adaptateur GbE

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis