

3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geïntegreerde kabel

Productcode: ST3300GU3B



De ST3300GU3B draagbare USB 3.0 hub heeft een geïntegreerde GbE-poort, waarmee u uw laptopconnectiviteit kunt uitbreiden met drie externe USB 3.0 poorten en een Gigabit netwerkpoort via één USB 3.0-verbinding. Deze hub is de ideale laptopaccessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 en vele andere apparaten.

De hub combineert Gigabit netwerkondersteuning en USB 3.0 hubtoegang in een lichtgewicht, maar sterke aluminium behuizing, en biedt zo vitale aansluitpoorten die vaak beperkt of niet aanwezig zijn bij moderne mobiele computers, terwijl hij toch compact en reisvriendelijk blijft. En dankzij de meegeleverde USB 3.0 hostverbindingkabel hoeft u geen aparte kabel mee te nemen, zodat u de hub netjes in uw laptoptas kunt steken voor maximale mobiliteit.

Voor snellere en meer consistente netwerkverbindingen maakt de geïntegreerde Ethernet-poort gebruik van de 5 Gbps capaciteit van de USB 3.0 interface zodat u toegang hebt tot vaste Gigabit-netwerken die volledig voldoen aan IEEE 802.3/u/ab standaards. Bovendien ondersteunt de GbE-poort Wake-on-LAN (WOL), zodat u uw computer op afstand via uw netwerk kunt wakker maken.

Deze mobiele USB hub is een ideale laptopaccessoire voor de aansluiting van weinig stroom vereisende randapparaten een zoals muis, toetsenbord of USB-flashdrive. Ook wordt een universele voedingsadapter meegeleverd voor de aansluiting van apparaten zoals .

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook, laptop of netbook terwijl u buiten kantoor of onderweg bent; de perfecte reisaccessoire met meer connectiviteitsopties
- Een ideale laptopaccessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 en vele andere apparaten.
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan op een laptop, allemaal via één USB 3.0-aansluiting
- Voeg gigabit-ondersteuning toe aan uw laptop voor gebruik in vergaderruimtes, hotels, klaslokalen, kantoren of thuis
- Vervang een defecte geïntegreerde Ethernet-poort van een laptop of upgrade naar een 1000 Mbps Gigabit-verbinding

Eigenschappen

- TAA Compliant
- Biedt 3 USB 3.0 hubpoorten, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Gigabit Ethernet-poort (RJ45) met Wake-on-LAN (WOL) ondersteuning
- Aluminium behuizing met een compact, slank en licht design voor maximale mobiliteit
- Dongle-achtig combiadapter met geïntegreerde USB 3.0-kabel
- Compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps half- en full-duplex bediening
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Inclusief universele voedingsadapter (N-A/VK/EU)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	3

Interface	USB 3.0
	USB 3.1 Gen 1
	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523
	ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Flow-control	Full duplex flow control
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
--------------------	-----------------------------------



Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Mac OS® 10.6 tot 10.15

Chrome OS™

Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Vrije USB 3.0-poort

Notitie

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren

Verbinding

Activiteit

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.5 A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

2 A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

H

Vermogensopname

10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid

0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	5.8 in [14.8 cm]
Lengte product	3.4 in [87 mm]
Breedte product	1.7 in [43 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	2.2 oz [62 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.2 oz [374 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	Aluminium USB 3.0-hub met GbE-adapter
	Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

