

Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - aluminium med inbyggd kabel

Produkt ID: ST3300GU3B



Den ST3300GU3B portabla USB 3.0-hubben har en inbyggd GbE-port som låter dig utöka den bärbara datorns anslutningsmöjligheter genom att lägga till tre externa USB 3.0-portar samt en Gigabit-nätverksport via en enda USB 3.0-anslutning. Denna hubb är det perfekta tillbehöret för din Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 och många andra enheter.

Hubben kombinerar stöd för Gigabit-nätverk och åtkomst till USB 3.0-hubb i ett lätt men tåligt aluminiumhölje och ger viktiga anslutningsportar till bärbara datorer som ofta saknar eller endast har ett begränsat antal portar, och är samtidigt kompakt och resevänlig. Dessutom behöver du inte ta med dig en separat kabel tack vare den inbyggda USB 3.0-kabeln för värdanslutning så hubben får enkelt plats i datorväskan.

För snabbare och jämnare nätverksanslutningar drar den inbyggda Ethernet-porten maximal nytta av USB 3.0-gränssnittets 5 Gbps-förmågor för att ge trådad Gigabit-åtkomst som är helt kompatibel med IEEE 802.3u/ab-standarder. Dessutom stöder GbE-porten Wake-on-LAN (WOL) så att du kan fjärrväcka din dator över ditt nätverk.

Denna bärbara USB-hubb är ett idealiskt tillbehör för den bärbara datorn och perfekt för att ansluta tillägg som inte drar så mycket ström, som t.ex. mus, tangentbord eller USB-minne, och så medföljer en universell strömadapter för anslutning av enheter som t.ex. .

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Arbeta enkelt från din Ultrabook eller bärbara dator när du är på språng eller ute i fält, det perfekta resetillbehöret med flera anslutningsalternativ
- Ett idealiskt tillbehör för bärbara datorer för Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000-serien 2-i-1 och andra enheter
- Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator från en enda USB 3.0-anslutning
- Lägg till stöd för Gigabit till din bärbara dator för användning i styrelserum, hotell, klassrum, kontor eller i hemmamiljöer
- Byt ut en trasig inbyggd Ethernet-port på en bärbar dator, eller uppgradera till Gigabit-anslutning med 1000 Mbps

Funktioner

- TAA Compliant
- Ger tre USB 3.0-hubbportar med stöd upp till 5 Gbps
- Gigabit Ethernet-port (RJ45) med stöd för Wake-on-LAN (WOL).
- Aluminium hölje med en kompakt, slimmad och lätt design för maximal bärbarhet
- Kombinationsadapter i dongelstil med inbyggd USB 3.0-kabel
- IEEE 802.3-, IEEE 802.3u-, IEEE 802.3ab-, IEEE 802.3az-kompatibel
- Stöder 10/100/1000 Mbps i halv- eller full-duplex
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- Universell strömadapter (NA/UK/EU) medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.0

	USB 3.1 Gen 1
	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
	USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 ASIX - AX88179

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Flödeskontroll	Full duplex flow control
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
-------------------	---



Mac OS® 10.6 till 10.15

Chrome OS™

Linux 2.6.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Available USB 3.0 port

Obs. Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.

Indikatorer

LED-indikatorer Länk
Aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.5 A
Utspänning 5 DC
Utström 2 A
Polaritet på mittpol Positiv
Kontakttyp H
Strömförbrukning 10

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart
Formfaktor Kompakt



Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	5.8 in [14.8 cm]
Produktlängd	3.4 in [87 mm]
Produktbredd	1.7 in [43 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14 mm]
Produktvikt	2.2 oz [62 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Fraktvikt (förpackning)	13.2 oz [374 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hubb i aluminium med GbE-adapter
	Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

