

USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Productcode: ST3300U3S



De ST3300U3S USB 3.0 gigabit netwerkadapter verandert één SuperSpeed USB 3.0 hostverbindingspoort in een RJ45 gigabit netwerkpoort en drie extra USB 3.0 poorten.

In tegenstelling tot een adapter op USB 2.0 basis kunt u met deze NIC op USB 3.0 basis verbinding maken met uw thuis- of kantoor netwerk met volle gigabit bandbreedte, met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps. Bovendien, met ondersteuning van functies zoals Jumbo Frames, VLAN tagging en Wake on LAN (WOL), biedt deze veelzijdige netwerkadapter een uitgebreide gigabit netwerkoplossing.

Naast de gigabit Ethernet-aansluiting voegt de adapter drie USB 3.0 hubpoorten toe aan uw systeem, waardoor u externe opslagmedia of andere USB-randapparaten lokaal op de hostcomputer kunt aansluiten. De hubpoorten ondersteunen een USB 3.0 snelheid van max. 5 Gbps en kunnen mobiele apparaten (zoals iPhone®, iPad® en de meeste Android™-apparaten) snel opladen.

Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.x standaards ondersteunt de gigabit adapter/USB 3.0 hub nog steeds oudere USB-apparaten en kan ook worden gebruikt met een ouder systeem zonder USB 3.0 poorten (netwerksnelheid beperkt door USB 1.x/2.0 bus), waardoor u een combinatie van USB 3.0/2.0/1.x-apparaten kunt gebruiken. Voor nog meer mobiliteit kunnen de adapters met of zonder de meegeleverde externe voedingsadapter worden gebruikt, waardoor u geen beschikbaar wandcontact meer hoeft te zoeken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit een breed scala aan randapparatuur aan op een laptop, thuis of op kantoor, met de mogelijkheid deze allemaal in een keer los te koppelen van een enkele USB-aansluiting
- Vervang een defecte ingebouwde netwerkadapter door een externe USB Ethernet-aansluiting, zodat u niet de behuizing van een pc of laptop hoeft te openen
- Laad snel meerdere mobiele apparaten op zoals iPhone®/iPad®/iPod®/Android-apparaten via één USB 3.0-poort

Eigenschappen

- 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-poort
- Voldoet aan alle IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3az specificaties
- Ondersteunt Auto-MDIX, Wake-on-LAN en Jumbo Frames
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI-X)
- 3 SuperSpeed USB 3.0-poorten met een bandbreedte tot 5 Gbps
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Gelijktijdige ondersteuning van USB 3.0/2.0/1.x apparaten
- Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 specificaties
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

		RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
		USB 3.0 rev. 1.0
Chipsetcode		ASIX - AX88179
		VIA/VLI - VL811
Prestaties		
	Wake On Lan	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (gigabit Ethernet)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - RJ-45
		3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.15, 11.3 tot 15.0 - VLAN-tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 en hoger - Enkel LTS Versies
Speciale		

opmerkingen /
vereisten

Notitie Jumbo frames worden niet meer ondersteund in macOS

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Blauw - Power
1 - Groen - netwerklamp (brandt permanent) / activiteit (knippert)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.0 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur Wit
Form Factor Aparte kabel
Lengte product 3.6 in [9.2 cm]
Breedte product 2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product 1.9 oz [55.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.9 oz [310.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 GbE-adapter plus hub
	1 - Micro USB 3.0-kabel
	1 - Universele voedingsadapter
	3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.