

USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Produkt ID: ST3300U3S



ST3300U3S Gigabit-nätverksadaptern med USB 3.0 gör om en enda SuperSpeed USB 3.0-hubbvärdport till en RJ45 Gigabit-nätverksport samt 3 extra USB 3.0-hubbportar.

Till skillnad från en USB 2.0-baserad adapter låter detta USB 3.0-baserade nätverkskort dig ansluta till nätverket i hemmet eller på kontoret med Gigabit-bandbredd och stöd för 10/100/1000 Mbps. Denna mångsidiga nätverksadapter har stöd för jumboramar, VLAN-tagging och väckning över nätverket (WOL) och är en omfattande Gigabit-nätverkslösning.

Förutom Gigabit Ethernet lägger adaptern dessutom till 3 USB 3.0-hubbportar till systemet som låter dig ansluta extern lagring eller andra USB-tillägg lokalt till värddatorn. Hubbportarna stöder USB 3.0-hastigheter på upp till 5 Gbps och snabb laddning av mobila enheter (t.ex. Iphone®, Ipad® och flesta Android™-enheter).

Gigabitadaptern/USB 3.0-hubben är bakåtkompatibel med standarder för USB 2.0 och USB 1.x för stöd för äldre USB-enheter och kan även användas med äldre system utan USB 3.0-portar (nätverkshastigheten begränsas av USB 1.x/2.0-buss) så att du kan använda olika USB 3.0/2.0/1.x-enheter. För ännu mer bärbarhet kan adaptern användas med eller rutan den medföljande strömadaptern så att du slipper leta efter ett ledigt eluttag.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator och koppla ifrån dem allihop från en enda USB-anslutning
- Byt ut en trasig inbyggd nätverksadapter mot en extern USB Ethernet-anslutning istället för att behöva öppna chassit
- Ladda flera mobila enheter snabbt, t.ex. Iphone®/Ipad®/Ipod®/Android-enheter genom en enda USB 3.0-port

Funktioner

- 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-port
- Kompatibelt med standarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och IEEE 802.3az
- Stöder Auto-MDIX, väckning över nätverket (WOL) och jumboramar
- Avkänning av korsning och automatisk korrigerig (auto MDIX)
- 3 SuperSpeed USB 3.0-portar med bandbredd på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
- Stöder USB 3.0/2.0/1.x-enheter samtidigt
- Fullt kompatibelt med specifikationer för USB 3.0 rev 1.0
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	USB 3.0 RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az USB 3.0 rev 1.0
Chipset-ID	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Gigabit Ethernet)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	RJ-45 USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.3 and up - <i>VLAN tagging is currently not supported in macOS</i> Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Blå - Ström Grön - Nätverkslink (stabil)/aktivitet (blinkande)
-----------------	---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	5 DC
Utström	2.0 A



Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Färg	Vit
Form Factor	Separat kabel
Produktlängd	3.6 in [92 mm]
Produktbredd	2.6 in [65 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	1.9 oz [55 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.5 in [16.5 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Fraktvikt (förpackning)	12.1 oz [344 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 GbE-adapter plus hubb
	Micro USB 3.0-kabel
	Universell strömadapter
	Strömadapteranslutning (NA/UK/EU)



Drivrutin CD

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

