

4-Port USB 2.0 Hub, USB Bus Powered, Compact Travel USB Hub, USB 2.0 Splitter, Multi-Port Mini USB Hub, 480Mbps, Overspanningsbeveiliging (OCP)

Productcode: ST4200MINI2-USB-HUB



Sluit tot vier USB 2.0-apparaten aan op een laptop/pc via één beschikbare USB 2.0 of 3.0 poort.

Met zijn compact en lichtgewicht ontwerp is deze 4-poorts USB-hub ontworpen voor mobiliteit en neemt deze minder ruimte in op een bureau. De hub past gemakkelijk in elke laptoptas onderweg, zodat je je aansluitmogelijkheden bijna overal kunt uitbreiden. Ideaal voor het aansluiten van veelvoorkomende USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of flash drive.

Deze veelzijdige hub heeft een ingebouwde 15cm USB-kabel en is busgevoed, waardoor hij zijn stroom rechtstreeks van de USB-poort van de computer krijgt. Dit vermindert kabelwarboel en vereenvoudigt de installatie aangezien er geen externe power adapter nodig is.

Met alle vier de USB 2.0-poorten aan één kant, vergemakkelijkt deze hub de toegang tot de poorten om apparaten aan te sluiten of los te koppelen.

De USB Hub is OS onafhankelijk met ondersteuning voor alle besturingssystemen (Windows, macOS, ChromeOS en Linux) en wordt automatisch geïnstalleerd wanneer deze op een computer wordt aangesloten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u ook heen gaat
- Gebruik thuis, op kantoor of in hot-desk omgevingen zodat meerdere apparaten toegang tot de USB hub krijgen
- Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker
- Sluit grotere USB-stekkers aan op uw computer

Eigenschappen

- **4-PORT USB HUB:** Busgevoede USB-A naar USB 2.0 Hub om tot vier USB 2.0 apparaten aan te sluiten op een laptop/PC via één vrije USB 2.0 of 3.0 poort; Ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) transfersnelheden en is backwards compatibel met USB 1.1
- **BUSGEVOEDE USB HUB:** Plug-and-play installatie met hot-swapping en hot-plugging ondersteuning; Overcurrent Protection (OCP) beschermt aangesloten apparatuur tegen overmatige stroomopname; Tot 500mA beschikbaar per poort
- **GEORGANISEERD & DRAAGBAAR:** Compact en lichtgewicht ontwerp met 15cm ingebouwde USB-A kabel maakt het ideaal voor op reis en voor desktopgebruik; Alle poorten bevinden zich aan één kant voor eenvoudige toegang bij het aansluiten/loskoppelen van apparaten
- **VEREIST GEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Werkt op alle besturingssystemen, inclusief Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met USB Type-A hostapparaten zoals Lenovo X1 Carbon, Dell XPS en Microsoft Surface
- **TOEPASSINGEN:** Sluit USB apparaten zoals een muis, toetsenbord of flashdrive aan op computers/notebooks; Betere toegang tot moeilijk bereikbare USB-poorten; Ideaal voor thuis/kantoor/hot-deskomgevingen om toegang te krijgen tot meerdere apparaten

Hardware

| | |
|--------------------------|---------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| USB-C apparaat poort(en) | Nee |
| USB-C hostverbinding | Nee |
| Snellaadpoort(en) | Nee |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Poorten | 4 |
| Type kabelmantel | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| Interface | USB 2.0 |
| Bus type | USB 2.0 |
| Industriestandaarden | USB 2.0 |
| Chipsetcode | GL850S |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 480 Mbit/s |
| Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| UASP ondersteuning | Nee |
| MTBF | 147132 uren |

Connector(en)

| | |
|--------------------|--|
| Type connector(en) | 4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
|--------------------|--|

Software

| | |
|--------------------|--|
| Besturingssystemen | Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist |
|--------------------|--|

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|----------------------------|---|
| Systeem- en kabelvereisten | Beschikbare USB Type-A poort - USB 2.0 (480 Mbps) |
|----------------------------|---|

Voeding

| | |
|--------------|------------|
| Voedingsbron | Busvoeding |
|--------------|------------|

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |

Vochtigheid 10~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kleur | Zwart |
| Type behuizing | ABS |
| Kabellengte | 6.0 in [152.4 mm] |
| Lengte product | 3.1 in [8.0 cm] |
| Breedte product | 1.6 in [4.0 cm] |
| Hoogte product | 0.6 in [1.4 cm] |
| Gewicht product | 1.3 oz [36.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal | 1 |
| Lengte Verpakking | 5.0 in [12.8 cm] |
| Breedte Verpakking | 8.7 in [22.0 cm] |
| Hoogte Verpakking | 0.5 in [1.2 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.3 oz [38.0 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|---|
| Meegeleverd | 1 - USB 2.0 hub 1 - Product Documentatie |
|-------------|---|

Garantiebepalingen

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Jaar |
|----------|--------|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.