

## Bärbar USB 2.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel

Produkt ID: ST4200MINI2



Här är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ge datorn fler anslutningar genom att lägga till extra USB-portar. Denna USB-hubb med 4 portar gör om en enda USB-anslutning till fyra anslutningar och har en kompakt, USB-driven design som är perfekt för resor. Hubben har även ett litet hölje som inte tar upp så mycket plats.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar skräddarsydd för mobilitet. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningsmöjligheter nästan var du än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga USB-enheter som till exempel en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.

Denna mångsidiga hubb har en inbyggd USB-kabel och är bussdriven, så den får sin ström direkt från datorns USB-port. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser eftersom den inte behöver en extern strömadapter.

Med alla fyra USB 2.0-portar på ena sidan blir det enklare att nå portarna för att ansluta eller koppla från enheter.

Denna universella USB 2.0-hubb fungerar med många olika datorer eftersom den inte behöver extra program eller drivrutiner. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet





## Användning

- Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är
- Använd i hemmet, på kontoret eller hot desk-miljöer för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb
- Gör svårnådda USB-portar mer åtkomliga
- Anslut större USB-kontakter till din dator

## Funktioner

- Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
- Fyra USB 2.0-portar (upp till 480 Mbps)
- USB-bussdriven och med en inbyggd kabel så att du kan ta med dig hubben var som helst
- Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Praktisk fördelning av portar på ena sidan för enkel åtkomst vid anslutning och frånkoppling av enheter
- Plug-and-play-installation och stöd för hot-swap eller hot-plug

---

### Hårdvara

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Garantipolicy      | 2 Years |
| Portar             | 4       |
| Gränssnitt         | USB 2.0 |
| Busstyp            | USB 2.0 |
|                    | USB 2.0 |
| Industristandarder | USB 2.0 |

---

### Prestanda

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Total USB Power | 500mA |
|-----------------|-------|

|                             |                                  |                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Output                      |                                  |                                                            |
|                             | Maximal dataöverföringshastighet | 480 Mbps                                                   |
|                             | Typ och hastighet                | USB 2.0 - 480 Mbit/s                                       |
|                             | UASP-stöd                        | Nej                                                        |
|                             | Medeltid mellan fel (MTBF)       | 147 132 timmar                                             |
| Kontakt(er)                 |                                  |                                                            |
|                             | Kontakttyp(er)                   | 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)                     |
|                             |                                  | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)                     |
| Mjukvara                    |                                  |                                                            |
|                             | OS-kompatibilitet                | OS Independent; No additional drivers or software required |
| Särskilda anmärkningar/krav |                                  |                                                            |
|                             | System- och kabelkrav            | Ledig USB Type-A-port - USB 2.0 (480 Gbps)                 |
| Ström                       |                                  |                                                            |
|                             | Strömkälla                       | Strömförsörjd via USB                                      |
|                             | Inspänning                       | 5V DC                                                      |
|                             | Utspanning                       | 5 DC                                                       |
| Miljö                       |                                  |                                                            |
|                             | Drifttemperatur                  | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                                |
|                             | Förvaringstemperatur             | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                              |
|                             | Luftfuktighet                    | 0~90 % RH (icke-kondenserande)                             |
| Utseende                    |                                  |                                                            |
|                             | Färg                             | Svart & silver                                             |
|                             | Kabinettyp                       | Av plast                                                   |
|                             | Kabellängd                       | 6.1 in [155 mm]                                            |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Produktlängd | 3.2 in [82 mm]  |
| Produktbredd | 1.1 in [2.7 cm] |
| Produkthöjd  | 0.6 in [1.5 cm] |
| Produktvikt  | 1.2 oz [33 g]   |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 5.7 in [14.4 cm] |
| Package Width           | 6.9 in [17.6 cm] |
| Paketets höjd           | 1.3 in [3.3 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 3.7 oz [106.0 g] |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ingår i paketet | 1 - USB 2.0-hub |
|-----------------|-----------------|

---

#### Warranty Information

|          |      |
|----------|------|
| Warranty | 2 År |
|----------|------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.