

Hub Concentrador USB 2.0 de 4 Puertos - Ladrón USB-A Industrial de Metal - de Montaje en Carril DIN, Pared o Escritorio - Hub USB de Expansión TAA

ID del Producto: ST4200USBM



Este concentrador industrial con 4 puertos USB 2.0 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad necesaria en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.

Este concentrador industrial USB ofrece un rendimiento fiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 7 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.

Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 55°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electrostáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.

Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente concentrador USB 2.0 ofrece cuatro puertos de conexión, para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.

Dadas las versátiles opciones de instalación, es posible instalar el concentrador donde resulte más apropiado dentro de su entorno de uso. Con soportes integrados de montaje, carriles de montaje DIN incluidos y un cable anfitrión USB de 2 metros incluido, podrá instalar de forma segura el concentrador USB 2.0 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.

El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 480Mbps de USB 2.0, además de ser retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para condiciones extremas, sujetas a cambios bruscos de temperatura, o donde haya riesgos de daños físicos
- Ideal para entornos industriales y de fabricación donde se prefiera solo una conexión por bloque de terminales
- Conecte una amplia gama de dispositivos USB, como cámaras o impresoras de uso industrial, y cargue rápidamente su smartphone y tablet
- Instálelo en una pared cercana o bajo la superficie de un escritorio de un laboratorio, taller de reparación u oficina, para la conexión de varios dispositivos periféricos USB
- Utilícelo en una sala de conferencias o de reunión en que se utilicen varios dispositivos periféricos USB, o bien para cargar varios dispositivos móviles

Características

- Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 8kV de descargas en el aire y 4kV de descargas por contacto
- Instale un concentrador industrial USB 2.0 donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
- Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V
- Permite agregar 4 puertos USB 2.0 mediante una conexión USB

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0

	Tipo de Bus	USB 2.0
		USB 2.0
	Estándares Industriales	USB 2.0
	ID del Conjunto de Chips	Terminus - FE2.1
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
	MTBF	193.317 horas
Conector(es)		
	Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - USB B (4 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Bloque de terminales
	Tensión de Entrada	7 ~ 24 DC
	Tensión de Salida	7 ~ 24 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad HR 5% a 95%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.7 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Peso del Producto 7.3 oz [207.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.1 in [20.5 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 12.6 oz [356.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Cable USB
- 1 - Rieles de Montaje DIN
- 1 - Concentrador USB 2.0
- 1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.