

Hub Concentrador USB 2.0 de 4 Puertos - Hub USB-A Industrial de Metal - de Montaje en Riel DIN, Pared o Escritorio - Hub USB de Expansión TAA

ID del Producto: ST4200USBM



Este concentrador industrial con 4 puertos USB 2.0 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad necesaria en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.

Este concentrador industrial USB ofrece un rendimiento confiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 7 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.

Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 55°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electrostáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.

Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente concentrador USB 2.0 ofrece cuatro puertos de conexión, para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.

Dadas las versátiles opciones de instalación, es posible instalar el concentrador donde resulte más apropiado dentro de su entorno de uso. Con soportes integrados de montaje, carriles de montaje DIN incluidos y un cable anfitrión USB de 2 metros incluido, podrá instalar de forma segura el concentrador USB 2.0 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.

El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 480Mbps de USB 2.0, además de ser retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para condiciones extremas, sujetas a cambios bruscos de temperatura, o donde haya riesgos de daños físicos
- Ideal para entornos industriales y de fabricación donde se prefiera solo una conexión por bloque de terminales
- Conecte una amplia gama de dispositivos USB, como cámaras o impresoras de uso industrial, y cargue rápidamente su smartphone y tablet
- Instálelo en una pared cercana o bajo la superficie de un escritorio de un laboratorio, taller de reparación u oficina, para la conexión de varios dispositivos periféricos USB
- Utilícelo en una sala de conferencias o de reunión en que se utilicen varios dispositivos periféricos USB, o bien para cargar varios dispositivos móviles

Características

- Cuide sus dispositivos conectados con protección ESD 8kV de descargas en el aire y 4kV de descargas por contacto
- Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
- Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V
- Permite agregar 4 puertos USB 2.0 mediante una conexión USB

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0

Tipo de Bus	USB 2.0
	USB 2.0
Estándares Industriales	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Terminus - FE2.1
<hr/>	
Rendimiento	
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
MTBF	193.317 horas
<hr/>	
Conector(es)	
Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (3 Cables) 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - USB B (4 pines)
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
<hr/>	
Indicadores	
Indicadores LED	1 - Alimentación
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Fuente de alimentación	Bloque de terminales
Tensión de Entrada	7 ~ 24 DC
Tensión de Salida	7 ~ 24 DC
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
-------------------------------	-------------------------------

Humedad	HR 5% a 95%
---------	-------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
------------------	-------

Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
-----------------------	------------------

Ancho del Producto	2.3 in [5.7 cm]
--------------------	-----------------

Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
---------------------	-----------------

Peso del Producto	7.3 oz [207.0 g]
-------------------	------------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	8.1 in [20.5 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
------------------	------------------

Altura de la Caja	1.5 in [3.9 cm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	12.6 oz [356.0 g]
-----------------------------	-------------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB
	1 - Rieles de Montaje DIN
	1 - Concentrador USB 2.0
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

