

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Produkt ID: ST4200USBM



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 2.0-hubb med 4 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt-och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sin kraftiga metallinneslutning av industrikvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-24 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar.

Den tåliga hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för drifttemperaturer (0 °C till 55 °C) och erbjuder ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 2.0-hubb är designad för många anslutningar och har fyra anslutningsportar för att ansluta fler USB-enheter och kringutrustning.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst för din omgivning. Med inbyggda monteringsfästen och medföljande DIN-monteringsskenor samt en 2-meters USB-kabel, kan du tryggt montera USB 2.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

Den tåliga USB 2.0-hubben stöder full bandbredd på 480 Mbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter.

ST4200USBM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för tuffa förhållanden som utsätts för stora temperaturskillnader eller där det finns risk för fysisk skada
- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras på väggen nära eller under en bänkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillägg
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillägg eller till att ladda flera mobilenheter

Funktioner

- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 8 kV via luft och 4 kV via kontakt
- Montera din industriella USB 2.0 -hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
- Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strömsättning med en 7-24V likströms uttagsplint
- Lägger till fyra USB 2.0-portar från en enda USB-anslutning

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
	USB 2.0
Industristandarder	USB 2.0
Chipset-ID	Renesas/NEC - μ PD720114

Prestanda

Maximal dataöverföringshastig	480 Mbps
-------------------------------	----------



het

Medeltid mellan fel (MTBF) 193.317 timmar

Kontakt(er)

Externa portar USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
USB B (4-stifts)
Kopplingsplint (3 sladdar)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Vilken dator som helst med en USB 2.0-port

Indikatorer

LED-indikatorer Ström

Ström

Power Source Uttagsplint
Inspänning 7 ~ 24 DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5 till 95 % RH

Utseende

Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktlängd 4.5 in [11.4 cm]
Produktbredd 2.3 in [57.3 mm]



Produkt höjd	1.0 in [26.3 mm]
Produkt vikt	7.3 oz [207.0 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	13.6 oz [384.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-kabel
	DIN monteringskena
	USB 2.0-hub
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

