

4 Port Compact Black USB 2.0 Hub - TAA

ID del Producto: ST4202USB



Este concentrador USB 2.0 de 4 puertos permite la conexión de un puerto USB 2.0 en un Mac o un PC, para agregar cuatro puertos USB 2.0: maximiza el número de periféricos USB de alta velocidad conectados a un computador. El concentrador admite la instalación en cascada con otros concentradores USB 2.0, y soporta hasta 127 conexiones de dispositivos USB 2.0: solución escalable para conectar varios dispositivos USB a un único computador anfitrión.

Este concentrador de 4 puertos incluye un adaptador de alimentación, pero puede obtener la alimentación a través de una conexión de bus USB con el computador anfitrión, lo cual permite instalar el concentrador donde sea necesario, sin tener que preocuparse por la disponibilidad de un tomacorriente.

La vistosa caja de color negro del concentrador USB 2.0 armoniza con cualquier entorno operativo e incluye un cable USB 2.0 A/B macho-macho (91 cm) para la conexión entre el concentrador y el computador anfitrión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite la carga de los iPod u otros dispositivos portátiles que admitan la carga a través de USB 2.0
- Permite agregar puertos USB 2.0 adicionales a un ordenador, para conectar más dispositivos
- El concentrador externo permite colocar los puertos USB a más distancia de la caja del ordenador
- Puertos USB de difícil acceso más accesibles, ya que el concentrador se puede colocar en cualquier lugar, dentro del alcance del cable

Características

- Cumple con las normas TAA
- Admite USB 2.0 a alta velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
- Incluye adaptador externo de alimentación (opcional)
- Diseño compacto y de peso liviano
- Soporta Plug and Play y Hot Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0
Estándares Industriales	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL850G

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
MTBF	3.629.493 horas

Conector(es)

Puertos Externos	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
------------------	---------------------------------------

1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No software or drivers required. (For Apple, Mac OS 10.2.4 needed for USB 2.0 speeds)
-------------------	---

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
-------------------------------------	---

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	10

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 70 Degrees °C
-----------------------	--------------------

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	23.6 in [60 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [71.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.7 oz [276.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 2.0 de 4 puertos
	1 - Cable USB
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.