

## 4 Port Compact Black USB 2.0 Hub

ID del Producto: ST4202USB



Este concentrador USB 2.0 de 4 puertos permite la conexión de un puerto USB 2.0 en un Mac o un PC, para agregar cuatro puertos USB 2.0: maximiza el número de periféricos USB de alta velocidad conectados a un ordenador. El concentrador admite la instalación en cascada con otros concentradores USB 2.0, y soporta hasta 127 conexiones de dispositivos USB 2.0: solución escalable para conectar varios dispositivos USB a un único ordenador anfitrión.

Este concentrador de 4 puertos incluye un adaptador de alimentación, pero puede obtener la alimentación a través de una conexión de bus USB con el ordenador anfitrión, lo cual permite instalar el concentrador donde sea necesario, sin tener que preocuparse por la disponibilidad de un tomacorriente.

La vistosa caja de color negro del concentrador USB 2.0 armoniza con cualquier entorno operativo e incluye un cable USB 2.0 A/B macho-macho (91 cm) para la conexión entre el concentrador y el ordenador anfitrión.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite la carga de los iPod u otros dispositivos portátiles que admitan la carga a través de USB 2.0
- Permite agregar puertos USB 2.0 adicionales a un ordenador, para conectar más dispositivos
- El concentrador externo permite colocar los puertos USB a más distancia de la caja del ordenador
- Puertos USB de difícil acceso más accesibles, ya que el concentrador se puede colocar en cualquier

lugar, dentro del alcance del cable

## Características

- Cumple con las normas TAA
- Admite USB 2.0 a alta velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
- Incluye adaptador externo de alimentación (opcional)
- Diseño compacto y de peso liviano
- Soporta Plug and Play y Hot Swap

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0
Estándares Industriales	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL850G

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
MTBF	3.629.493 horas

---

### Conector(es)

Puertos Externos	USB Type-A (4 pines) USB 2.0 USB B (4 pines)
------------------	---

---

### Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No software or drivers required. (For Apple, Mac OS 10.2.4 needed for USB 2.0 speeds)
-------------------	---

---

### Observaciones /



## Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
-------------------------------------	---

## Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	10

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 70 Degrees °C
-----------------------	--------------------

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [100.0 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Peso del Producto	2.5 oz [71.0 g]

## Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]



Altura de la Caja 1.6 in [40.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.2 oz [290.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Concentrador USB 2.0 de 4 puertos
	Cable USB
	Adaptador de Alimentación
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

