

4x4 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio

Productcode: ST424MX



Met de ST424MX 4x4 VGA Matrix Schakelaar / Splitter kunt u tot vier verschillende VGA-ingangen (evenals de bijbehorende audiosignalen) over vier afzonderlijke beeldschermen of projectoren verdelen.

Door middel van handige druktoetsen stelt de VGA Matrix Schakelaar / Splitter u in staat elk van de vier VGA-ingangssignalen en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dat betekent dat u voor een maximale flexibiliteit en controle op ieder scherm een andere bron kunt weergeven of een bepaalde bron kunt laten zien op meerdere schermen tegelijk.

Voor een optimale verdeling en regeling van het VGA-sigitaal, zelfs over langere afstanden, beschikt de ST424MX VGA Matrix Schakelaar / Splitter over een ingebouwde signaalversterker, zodat er beeldschermen tot op 65 m afstand van de signaalbron kunnen worden geplaatst met behoud van een perfect signaal.

De ST424MX is ontworpen voor een maximale flexibiliteit en een effectief gebruik van beschikbare ruimte en kan losstaand worden gebruikt of gemonteerd in een 19 inch rack met behulp van de (inbegrepen) rack-oren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem de volledige controle over uw signaalbronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is
- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks

Eigenschappen

- Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen / projectoren van video voorzien
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra eenheden
- Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 pixels
- Maximaal 65 m kabellengte
- Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
- Hoge videobandbreedte (350 MHz)
- Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGBS
- Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
- Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
Poorten	4
AV-uitgang	VGA
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja

Industriestandaarden DDC, DDC2, DDC2B

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Maximale kabellengte	213.2 ft [65 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1440 @ 85Hz
Bandbreedte	350 MHz

Connector(en)

Connector A	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.25A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	15

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	10.6 in [26.9 cm]
Breedte product	4.3 in [10.8 cm]

Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
Gewicht product	2.3 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	14.1 in [35.7 cm]
Package Width	3.2 in [8.2 cm]
Package Height	11.0 in [27.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - VGA 4x4 Matrix Schakelaar
	2 - Oren voor rackmontage
	1 - Pakje met bevestigingsschroeven
	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.