

Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

ID del Producto: ST43004UA



Este concentrador portátil USB 3.0 de 4 puertos está diseñado para armonizar con el elegante acabado mate de color plateado similar de su MacBook u computador portátil. Su elegante caja de acabado plateado granallado armoniza a la perfección con su computador portátil Apple, pero, además, su fabricación de aluminio macizo pero de peso ligero tiene una durabilidad que resulta ideal para su uso al viajar o al colocarlo sobre una mesa o un escritorio.

También incluye un cable más largo de 27cm, el cual ofrece la flexibilidad de ubicar el concentrador y sus dispositivos en la ubicación precisa donde se requieran.

Este concentrador USB de estilo Apple y alta calidad facilita la ampliación de conectividad de su MacBook. Incluye cuatro puertos USB 3.0 (también conocido como USB 3.1 Gen 1) en una caja compacta. Su acabado granallado plateado ofrece un aspecto único y atractivo, en comparación con el diseño convencional de otros concentradores. Ahora su concentrador USB puede tener un aspecto tan atractivo y contemporáneo como el acabado o color similar de su MacBook, Ultrabook u computador portátil.

El cable USB integrado del concentrador tiene una longitud suficiente para llegar hasta el puerto USB 3.0 de su computador portátil, sin importar dónde esté situado el puerto. Además, el cable de mayor longitud le ofrece más opciones de ubicación en la superficie de su escritorio/mesa.

Si busca portabilidad, este concentrador puede ayudarle. Su diseño compacto y ligero es ideal para llevarlo de viaje. Además, su cable USB integrado permite llevar este versátil concentrador en su bolsa de viaje y evitar las molestias de tener que llevar un adaptador de alimentación individual.


Su resistente caja de aluminio ofrece una protección fiable, lo que resulta ideal en el caso de desplazamientos de ida y vuelta a la oficina. Además, el compacto concentrador USB ocupa un espacio mínimo en una mesa o un escritorio, lo cual significa que resulta ideal para entornos de oficinas compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Con configuración plug-and-play y compatibilidad con el intercambio de dispositivos en caliente, este

concentrador con alimentación por bus se instala rápidamente y no requiere controladores ni software adicional. Además es compatible con el intercambio de dispositivos en caliente, lo cual significa que se pueden conectar y desconectar sus dispositivos del concentrador mientras que el computador está en funcionamiento. Evite las molestias y los gastos que supone adquirir nuevos dispositivos, gracias a este concentrador USB 3.0 que puede utilizar con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x existentes.

El concentrador ST43004UA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Opciones flexibles de colocación del concentrador con un cable de longitud extendida, para que pueda conectar una amplia variedad de periféricos en casa o en la oficina
- Llévase el concentrador de viaje y conecte prácticamente cualquier periférico USB allá donde vaya
- Desplieguelo en entornos de hot-desk para proporcionar acceso al concentrador USB a varios dispositivos

Características

- Lleve el concentrador con alimentación por USB a cualquier lugar
- Concentrador de cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed, con transmisión de datos a hasta 5Gbps
- Compatible con el modo de instalación plug-and-play, así como el intercambio o inserción en caliente
- Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
- Con protección contra sobretensión

Hardware

Política de Garantía

2 Years

	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
	Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10%~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Silver & White
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	10.6 in [268 mm]
Longitud del Producto	4.4 in [11.2 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.6 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	2.7 oz [76 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del 4.9 oz [138.0 g]
Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.