

## Hub Ladrón USB 3.0 de 4 Puertos - Hub Concentrador USB-A - Alimentado por el Bus - 5Gbps - Hub USB Portátil - Carcasa Resistente

ID del Producto: ST43004UA



Este hub USB añade cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) a un ordenador de sobremesa o portátil habilitado para USB-A. El concentrador USB se conecta a un puerto USB-A de un ordenador, utilizando el cable anfitrión incorporado de 27cm. El concentrador USB es compatible con los dispositivos USB 2.0 (480 Mbps), lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de periféricos USB modernos y heredados (por ejemplo, unidades de memoria USB, discos duros/SSD externos, cámaras HD, ratones, teclados, cámaras web y auriculares de audio). El concentrador USB tiene un tamaño compacto, lo que facilita su portabilidad cuando se viaja.


Si busca portabilidad, este concentrador puede ayudarle. Su diseño compacto y ligero lo hace ideal para viajar. Además, gracias a su cable USB integrado, puede guardar este versátil concentrador perfectamente en su bolsa de viaje y evitar la molestia de tener que llevar un adaptador de corriente aparte.

Con una robusta carcasa de aluminio, el concentrador ofrece una protección fiable, por lo que es perfecto para viajes de ida y vuelta de casa a la oficina. Además, el compacto concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, por lo que puede utilizarlo en entornos de "hot-desk" o BYOD (traiga su propio dispositivo).

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado compatible con una amplia variedad de accesorios de conectividad informática. El software aplicable a este producto es la Utilidad de supervisión de eventos USB. Utilice esta utilidad para rastrear y registrar cualquier dispositivo USB conectado.

Para obtener más información y descargar la aplicación Herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: [www.StarTech.com/connectivity-tools](http://www.StarTech.com/connectivity-tools)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Opciones flexibles de colocación del concentrador con un cable de longitud extendida, para que pueda conectar una amplia variedad de periféricos en casa o en la oficina
- Llévase el concentrador de viaje y conecte prácticamente cualquier periférico USB allá donde vaya
- Despléguelo en entornos de hot-desk para proporcionar acceso al concentrador USB a varios dispositivos

## Características

- **HUB USB DE 4 PUERTOS:** El hub de expansión USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimentado por el bus cuenta con un conector host USB-A y 4 puertos USB-A, protección contra sobrecorriente (OCP) y Wake on USB
- **COMPATIBILIDAD:** Independiente del sistema operativo - Compatible con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android - Compatible con dispositivos anfitriones USB Tipo-A como Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, Microsoft Surface - Retrocompatible con USB 2.0
- **HUB USB ALIMENTADO POR EL BUS:** Hasta 5 Gbps y potencia compartida de hasta 4,5W, en función de la potencia suministrada por su ordenador - Admite unidades SSD/de memoria USB, almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web y auriculares
- **APLICACIONES:** Añada 4 puertos USB-A desde un solo puerto USB-A para conectar periféricos como unidades SSD USB - Ideal para ordenadores de sobremesa o portátiles con puertos USB limitados - Utilidad de supervisión de eventos USB disponible para descargar
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este hub expensor con múltiples puertos USB-A está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de	No

dispositivos USB-C	
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado

---

#### Indicadores

Indicadores LED	1 - Alimentación
-----------------	------------------

---

#### Requisitos de

## Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10%~90% (sin condensación)

## Características Físicas

Color	Silver & White
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	10.6 in [268 mm]
Longitud del Producto	4.4 in [11.2 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.6 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	2.7 oz [76 g]

## Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 oz [138.0 g]

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty      2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.