

Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel - 5Gbps

Produkt ID: ST43004UA



Denna bärbara USB 3.2 Gen 1-hubb med 4 portar är skräddarsydd att matcha din eleganta MacBook eller bärbara dator med en liknande matt silveryta. Den har ett slimmat sandblästrat silverhölje som passar perfekt jämte din bärbara Apple-dator och eftersom hubben är designad med ett solitt aluminiumhölje har den en lätt hållbarhet som är idealisk för användning antingen vid resor eller på skrivbordet.

Den har dessutom en längre kabel på 27 cm så att du har flexibiliteten att placera hubben och dina enheter exakt där du behöver dem.

Denna USB-hubb i Apple-stil av hög kvalitet är ett enkelt sätt att ge din MacBook flera anslutningar. Den har fyra USB 3.2 Gen 1-hubbportar (även känt som USB 3.2 Gen 1) i ett kompakt hölje. Dess sandblästrade silveryta har ett unikt och elegant utseende jämfört med traditionella hubbar. Nu kan din USB-hubb se lika trendig och modern ut som din MacBook eller Ultrabook eller din bärbara dator med liknande yta eller nyans.

Hubbens inbyggda USB-kabel är tillräckligt lång för att nå din bärbara dators USB 3.2 Gen 1-port oavsett var porten sitter. Dessutom ger den förlängda kabeln dig fler möjligheter vid placering på skrivbordet.


Om du letar efter bärbarhet kan denna hubb hjälpa till. Dess kompakta och lätta design gör den idealisk för resor. Med den inbyggda USB-kabeln får den mångsidiga hubben dessutom enkelt plats i resväskan och du slipper bära på en separat strömadapter.

Med det tåliga aluminiumhöljet ger hubben tillförlitligt skydd så den är perfekt för resor fram och tillbaka från hemmet till kontoret. Dessutom tar den kompakta USB-hubben minimalt med plats på skrivbordet så att du kan använda den vid hot desks eller i BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).

Denna bussdrivna hubb är kompatibel med plug-and-play och hot swap så att du kan installera den snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs. Den stöder även hot-plug så att du kan ansluta och koppla ifrån hubben och dina enheter samtidigt som datorn är igång. Du slipper dessutom

besväret och kostnaden av att köpa nya enheter genom att använda USB 3.2 Gen 1-hubben med dina befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Flexibel hubbplacering med en förlängd kabel så att du kan ansluta många olika tillägg i hemmet eller på kontoret
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner

- Ta med dig den USB-drivna hubben var som helst
- Fyra SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-hubbportar med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
- BUSSDRIVEN USB-HUBB: USB Type-A-hubb med hastigheter på upp till 5 Gbps och delad strömförsörjning på upp till 4,5 W, beroende på strömmen från din dator; Stöder SSD/USB-minnen, datalagring, tangentbord, möss, webbkameror, headset
- Bakåtkompatibiliteten gör att du sparar pengar eftersom den går att använda med befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter
- Ger skydd mot överström

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej

Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Värddator med en USB 3.0-port
Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
-----------------	-----------

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC
Utpänning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%~90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Silver & White
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Aluminium och plast
Kabellängd	10.6 in [268 mm]
Produktlängd	4.4 in [11.2 cm]
Produktbredd	1.4 in [3.6 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	2.7 oz [76 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.9 oz [138.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hubb med 4 portar
-----------------	-------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.