

## Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Mini USB con Adaptador de Alimentación

ID del Producto: ST4300MINI



Este concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte un puerto USB en cuatro puertos USB-A y además tiene un diseño compacto, con alimentación por USB que resulta ideal al viajar/desplazarse. En el caso de dispositivos que requieren alimentación extra, el concentrador también incluye un adaptador de alimentación externo.

El diseño compacto y ligero de este concentrador USB de 4 puertos está ideado para facilitar la movilidad. Puede llevarlo fácilmente en la bolsa de su computador portátil cuando viaje/se desplace, lo cual facilita tener más opciones de conectividad casi donde quiera que vaya. Solución perfecta para la conexión con dispositivos USB comunes, como ratones, teclados o unidades de memoria USB (Flash) justo cuando los necesite.

Además, es posible instalar este versátil concentrador USB 3.0 en cualquier lugar, ya que ocupa poco espacio en un escritorio/mesa, por lo cual resulta ideal para entornos de oficina compartida o tipo BYOD (trae tu propio dispositivo).

Este concentrador USB con alimentación independiente incluye un adaptador de alimentación externo para la carga de dispositivos USB exigentes, como las cajas y unidades de disco externo más grandes, las cuales requieren más potencia que lo que la alimentación por USB puede suministrar.

Gracias al adaptador de alimentación puede cargar su smartphone a través de uno de los puertos disponibles. Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.

Este concentrador USB 3.0 funciona con una amplia gama de computadores, ya que no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando se conecta con un computador de escritorio o notebook, para empezar a trabajar de inmediato. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, así que ofrece compatibilidad multiplataforma.

El modelo ST4300MINI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico

gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte y utilice dispositivos USB que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas

## Características

- **RENDIMIENTO:** Hub de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps USB tipo A, incluyendo un puerto BC 1.2 para cargar periféricos USB. Alimentado por bus USB o autoalimentado con adaptador de corriente incluido
- **HUB USB CON ADAPTADOR DE CORRIENTE:** 15W de energía compartida que soportan carga rápida BC 1.2 (1,5A/7,5W) en 1 puerto USB y/o alimentación de dispositivos como cajas de discos duros/SSD
- **FACTOR DE FORMA PEQUEÑO:** El diseño compacto con cable anfitrión USB-A incorporado requiere un espacio mínimo en el escritorio y cabe fácilmente en la bolsa de su portátil. Ideal para espacios pequeños
- **TRANSFERENCIA DE DATOS RÁPIDA:** Hub USB 3.2 Gen 1 con velocidades de hasta 5 Gbps SuperSpeed. Conecte varios periféricos como bancos de almacenamiento de datos, unidades SSD USB y memorias USB
- **COMPATIBILIDAD:** El mini hub se puede conectar en caliente y admite una configuración sin controladores con cualquier sistema operativo. Retrocompatible con USB 1.x y 2.0 (a velocidades reducidas)

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	40.103 horas

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Nota	Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.

---

#### Requisitos de

## Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3.0A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
Humedad	HR 10~90%

## Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	11.5 in [29.2 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [56.0 g]

## Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [5.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.2 oz [316.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.