

Hub USB 3.0 - Dock 4 Ports SuperSpeed 5Gbps avec Charge Rapide USB 3.2 Gen 1 Type-A pour PC Fixe/Portable - Alimentation par Bus USB ou Auto-Alimenté Mini/Compact - Noir

N° de produit: ST4300MINI



Ce hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports transforme un simple port USB en 4 ports USB-A, et sa conception compacte, alimentée par USB, en fait l'accessoire idéal pour tous vos déplacements. Pour les appareils nécessitant une alimentation supplémentaire, un adaptateur d'alimentation externe est également fourni avec le hub.

Compact et léger, ce hub USB à 4 ports a été pensé pour la mobilité. Glissez-le dans la sacoche de votre ordinateur portable lors de vos déplacements pour bénéficier de multiples options de connexion presque partout où vous en avez besoin. Idéal pour connecter les appareils USB les plus répandus, comme les souris, claviers et clés USB, où et quand vous en avez besoin.

Vous pouvez installer ce hub USB 3.2 Gen 1 quasiment partout grâce à son très faible encombrement, notamment dans les environnements de bureau partagé et BYOD (Apportez votre propre appareil) où il s'intégrera parfaitement.

Ce hub USB auto-alimenté est livré avec un adaptateur d'alimentation externe pour prendre en charge les appareils USB énergivores, tels que les disques externes et boîtiers grande capacité qui nécessitent une puissance supérieure à celle fournie par un simple port USB.

Grâce à l'adaptateur d'alimentation, vous pouvez aussi charger votre smartphone sur l'un des ports disponibles. Chaque port USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2. Nous vous recommandons de charger un seul appareil à la fois.

Puisqu'il ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire, ce hub USB 2.0 est compatible avec un large éventail d'ordinateurs. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser rapidement. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation Windows®, macOS, Linux® et Chrome OS™, ce qui en fait un hub compatible multiplateforme.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez et utilisez des appareils USB nécessitant davantage de puissance à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni
- Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez vos périphériques USB où que vous soyez
- Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés

## Spécifications techniques

- **PERFORMANCE** : Hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports 5Gbps avec 4 ports USB Type-A, dont un port BC 1.2 pour la recharge de périphériques/appareils USB ; alimentation par bus USB ou auto-alimentation avec adaptateur d'alimentation inclus pour de hautes performances
- **HUB USB AVEC ADAPTATEUR D'ALIMENTATION** : Fournit 15W de puissance partagée pour supporter la charge rapide BC 1.2 (1.5A/7.5W) sur un port USB et/ou alimenter des appareils de haute performance comme les boîtiers de HDD/SSD
- **FACTEUR DE FORME RÉDUIT** : le design compact avec le câble hôte USB-A de 15cm attaché prend peu de place et se glisse facilement dans le sac de votre ordinateur portable ; idéal pour les petits espaces et les postes de travail à la maison ou au bureau
- **TRANSFERT DE DONNÉES RAPIDE** : hub USB 3.2 Gen 1 avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5Gbps SuperSpeed, permettant de connecter plusieurs périphériques comme des banques de stockage de données, des SSD compatibles USB et des clés USB
- **COMPATIBILITÉ** : Le mini hub est connectable à chaud et permet une installation sans pilote avec n'importe quel système d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux et Chrome OS ; rétrocompatible avec USB 1.x et 2.0 (à des vitesses réduites)

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Oui
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
ID du chipset	VIA/VLI - VL813

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	40 103 heures

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	--

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Remarque	Chaque port USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2. Nous vous recommandons de charger un seul appareil à la fois.

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC

Courant d'entrée	0.6A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	3.0A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
Longueur du produit	11.5 in [29.2 cm]
Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.0 oz [56.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Package Height	2.3 in [5.8 cm]

Poids brut 11.2 oz [316.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis