

## Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

ID del Producto: ST4300MINU3B



El concentrador de 4 puertos SuperSpeed Mini USB 3.0 (negro), modelo ST4300MINU3B, permite expandir la conectividad USB, ya que convierte un solo puerto USB 3.0 en cuatro puertos USB 3.0 externos. El diseño de cable integrado hace que este concentrador USB sea el perfecto accesorio para su notebook Mac® / PC o Ultrabook™.

El concentrador de 4 puertos USB 3.0 soporta el ancho de banda de datos USB 3.0 (5 Gbps, hasta 10 veces más que USB 2.0) y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1, lo cual garantiza un rendimiento estable de todos los periféricos USB, indistintamente de su antigüedad.

Ideal para usuarios de equipos domésticos o de empresa que requieren portabilidad, el concentrador externo USB 3.0 se alimenta por USB. Su diseño compacto y resistente con cable integrado no requiere cables adicionales para conectarlo al sistema.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para casi todos los ordenadores portátiles equipados con USB 3.0, como Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 y Dell Precision 3510
- Permite acceder fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede instalar en cualquier lugar que llegue el cable

- Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

## Características

- Cuatro puertos USB tipo A a los que se puede acceder simultáneamente
- Cumple con la especificación de USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Diseño compacto y portátil con cable incorporado
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5411

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	40.103 horas

---

### Conector(es)



Puertos Externos	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

---

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
-------------------------------------	-----------------------

---

Indicadores

Indicadores LED	Encendido
-----------------	-----------

---

Requisitos de  
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.7 in [14.5 cm]
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto	1.4 in [36 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14 mm]

Peso del Producto 1.3 oz [37 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 5.1 in [13 cm]  
Ancho de la Caja 6.5 in [16.5 cm]  
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]  
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Concentrador USB 3.0  
Guía rápida de inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

