

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

ID prodotto: ST4300MINU3B



L'hub Mini USB 3.0 SuperSpeed portatile a 4 porte (nero) ST4300MINU3B permette di espandere la connettività USB trasformando una singola porta USB 3.0 in quattro porte USB 3.0 esterne. Il design del cavo integrato rende questo hub mini USB l'accessorio ideale per Mac®/notebook PC o computer Ultrabook™.

L'hub USB 3.0 a 4 porte supporta una larghezza di banda per dati USB 3.0 (5 Gbps, fino a 10 volte più veloce di USB 2.0) ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.1, garantendo prestazioni impeccabili per tutte le periferiche e i dispositivi USB, indipendentemente da quanto sono recenti.

Ideale per gli utenti domestici e business che richiedono portabilità, questo hub USB 3.0 esterno è alimentato tramite USB e presenta un design resistente e compatto con un cavo integrato che non richiede cavi aggiuntivi per il collegamento dell'hub al sistema.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Rende più semplice l'accesso alle porte USB difficilmente raggiungibili, poiché l'hub può essere posizionato ovunque in base alla lunghezza del cavo
- Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento
- Ideale praticamente per tutti i laptop dotati di USB 3.0, quali Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell

XPS 13, Dell XPS 15 e Dell Precision 3510

Caratteristiche

- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
- Design compatto e portatile con cavo integrato
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Quattro porte USB tipo A accessibili in contemporanea

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	Genesys Logic - GL3522

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	40.103 ore

Connettore/i

Porte esterne	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
----------	-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione
------------	----------------	---------------

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
---------------	-------------------------------------	-------------------

Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Fattore di forma	Compatto
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	5.7 in [14.5 cm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [36 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Peso prodotto	1.3 oz [37 g]

Informazioni confezione



Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

