

Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Produkt ID: ST4300MINU3B



Den ST4300MINU3B bärbara SuperSpeed mini USB 3.0-hubben (svart) med 4 portar ger dig flera USB-anslutningar genom att göra om en enda USB 3.0-port till fyra externa USB 3.0-portar. Designen med den inbyggda kabeln gör denna mini USB-hubb till det perfekta tillbehöret för din bärbara Mac®/PC eller Ultrabook™.

USB 3.0-hubben med 4 portar stöder USB 3.0-databandbredd (5 Gbps - upp till 10x snabbare än USB 2.0) och är bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.1-enheter för garanterad felfri prestanda från alla dina USB-tillägg/-enheter oavsett hur gamla de är.

Den externa USB 3.0-hubben är idealisk för hemma- och kontorsanvändare som kräver bärbarhet, är USB-driven och har en kompakt design med en inbyggd kabel så att inga extra kablar behövs för att ansluta hubben till systemet.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Idealisk för i stort sett alla USB 3.0-utrustade bärbara datorer, som till exempel din Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 och Dell Precision 3510
- Gör svåråtkomliga USB-portar mer lättillgängliga genom att placera hubben var du vill dit kabeln når
- Separata USB-portar för att passa större USB-kontakter och förhindra trängsel

## Funktioner

- Fyra USB-portar av typ A som kan användas samtidigt
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibel med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.0/1.1-specifikationer och -enheter
- Kompakt och bärbar design med inbyggd kabel
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Chipset-ID	Realtek - RTS5411

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Medeltid mellan fel (MTBF)	40.103 timmar

---

### Kontakt(er)

Externa portar	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

---

### Mjukvara



OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
-----------------------	----------------------

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
-----------------	-------

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

---

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	5.7 in [14.5 cm]
Produktlängd	3.1 in [80 mm]
Produktbredd	1.4 in [36 mm]
Produkthöjd	0.6 in [14 mm]
Produktvikt	1.3 oz [37 g]

---

Förpackning

Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]



---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

USB 3.0-hub

snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

