

Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc

N° de produit: ST4300MINU3W



Le hub portable SuperSpeed Mini USB 3.0 4 ports ST4300MINU3W (blanc) vous permet d'étendre vos capacités USB en transformant un port USB 3.0 en quatre ports USB 3.0 externes. Sa conception intégrée en fait l'accessoire idéal pour votre ordinateur portable Mac® ou PC ou votre ordinateur Ultrabook™.

Le hub USB 3.0 4 ports prend en charge une bande passante USB 3.0 de 5 Gb/s, soit jusqu'à dix fois la norme USB 2.0. Il est rétrocompatible avec des appareils USB 2.0 et 1.1, ce qui assure un fonctionnement parfait de tous vos périphériques et vos appareils USB, et ce, quel que soit leur âge.

Idéal pour les utilisateurs à la maison ou au bureau ayant besoin de portabilité, le hub USB 3.0 externe est alimenté par USB. Son châssis robuste et compact comporte un câble intégré, ce qui évite de devoir en acheter d'autres pour le brancher à votre système.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Utilisateurs d'ordinateurs portables Mac ou Ultrabook™ avec un nombre limité de ports USB 3.0 pour plusieurs appareils USB 3.0
- Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la possibilité de positionner le concentrateur à tout endroit situé à portée du câble
- Ports USB séparés en grappes, pour mieux accueillir les prises USB plus volumineuses et éviter la

surcharge

## Spécifications techniques

- Quatre ports USB de type A auxquels il est possible d'accéder simultanément
- Conformité SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Design compact et portable avec câble intégré
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
ID du chipset	Realtek - RTS5411

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

---

### Connecteur(s)

Ports externes	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

---

### Logiciel

Compatibilité système	OS Independent; No additional drivers or software required
-----------------------	--

d'exploitation

---

Notes

spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage      Port USB disponible

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux      Alimentation

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus      Alimentation par USB

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement      0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage      -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité      Humidité relative de 0~80 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur      Blanc

Type      Compact

Type de boîtier      Plastique

Longueur de câble      5.7 in [14.5 cm]

Longueur du produit      3.1 in [80 mm]

Largeur du produit      1.4 in [36 mm]


Hauteur du produit      0.6 in [14 mm]

Poids du produit      1.3 oz [38 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length      5.2 in [13.3 cm]



Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Poids brut	3.8 oz [109 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Concentrateur USB 3.0
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

