

Hub portatile mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato - Bianco

ID prodotto: ST4300MINU3W



L'hub Mini USB 3.0 SuperSpeed portatile a 4 porte (bianco) ST4300MINU3W permette di espandere la connettività USB trasformando una singola porta USB 3.0 in quattro porte USB 3.0 esterne. Il design del cavo integrato rende questo hub mini USB l'accessorio ideale per Mac®/notebook PC o computer Ultrabook™.

L'hub USB 3.0 a 4 porte supporta una larghezza di banda per dati USB 3.0 (5 Gbps, fino a 10 volte più veloce di USB 2.0) ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.1, garantendo prestazioni impeccabili per tutte le periferiche e i dispositivi USB, indipendentemente da quanto sono recenti.

Ideale per gli utenti domestici e business che richiedono portabilità, questo hub USB 3.0 esterno è alimentato tramite USB e presenta un design resistente e compatto con un cavo integrato che non richiede cavi aggiuntivi per il collegamento dell'hub al sistema.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per utenti di Mac o notebook/Ultrabook™ con un numero limitato di porte USB 3.0 e più dispositivi USB 3.0
- Rende più semplice l'accesso alle porte USB difficilmente raggiungibili, poiché l'hub può essere posizionato ovunque in base alla lunghezza del cavo

- Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento

Caratteristiche

- Quattro porte USB tipo A accessibili in contemporanea
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
- Design compatto e portatile con cavo integrato
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	Realtek - RTS5411

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Porte esterne	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Bianco
	Fattore di forma	Compatto
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	5.7 in [14.5 cm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [36 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Peso prodotto	1.3 oz [38 g]
Informazioni confezione	Package Length	5.2 in [13.3 cm]



Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 1.7 in [42 mm]

Peso spedizione
(confezione) 3.8 oz [109 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Hub USB 3.0

guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

