

Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

ID del Producto: ST4300PBU3



Este concentrador portátil de 4 puertos USB 3.0 con cable integrado convierte un puerto USB 3.0 en cuatro, a fin de conectar más dispositivos a su computador.

El concentrador tiene un cable integrado de 25cm que es más largo que el de la mayoría de los concentradores convencionales. El cable más largo resulta más flexible, ya que permite colocar el concentrador y sus dispositivos en la ubicación precisa en que se requiera, lo cual garantiza que el concentrador se puede conectar a su computador portátil o tablet indistintamente de dónde se encuentre el puerto USB 3.0 del computador.

Este concentrador portátil USB 3.0 es ideal si desea agregar puertos extra a su computador portátil, tablet, Microsoft Surface Pro 4, Surface y otros productos Microsoft Surface.

El cable integrado ofrece más flexibilidad para colocar el concentrador en donde prefiera sobre su escritorio/mesa. Además, el concentrador tiene alimentación por USB, lo cual facilita llevarlo como accesorio al viajar/desplazarse.

Este concentrador USB tiene un diseño estilo bloque, con puertos situados a lo largo de la superficie superior del concentrador. El acceso a los puertos por la parte superior hace que los dispositivos (como unidades de memoria USB/Flash o receptores inalámbricos de mouse y teclado) ocupen menos espacio sobre la superficie del escritorio/mesa.

Opcionalmente es posible colocar el concentrador horizontalmente, para facilitar las conexiones de los cables con dispositivos como unidades de disco duro externo o impresoras.

Su diseño compacto permite situar este concentrador USB 3.0 (también denominado USB 3.1 Gen 1) en su escritorio/una mesa o en su espacio de trabajo, a fin de facilitar el acceso a sus dispositivos USB. Asimismo, el amplio espacio entre los puertos USB 3.0 facilita la conexión y desconexión de los dispositivos de uso más frecuente.

El concentrador USB 3.0 es compatible a nivel nativo con casi todos los sistemas operativos, lo cual facilita su configuración, ya que no requiere la instalación de controladores. Y como es retrocompatible, es posible conectar dispositivos USB tanto nuevos, como de generación anterior (por ejemplo, periféricos USB 2.0).

El modelo ST4300PBU3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Opciones flexibles de ubicación del concentrador gracias al cable de mayor longitud, a fin de poder conectar una amplia gama de periféricos en entornos domésticos o de oficina
- Ideal para usuarios de ordenador portátil y Ultrabook™ con un número limitado de puertos USB 3.0
- Facilita el acceso a los puertos USB menos accesibles, ya que puede situar el concentrador en cualquier lugar al que llegue el cable
- Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

Características

- Cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed, con tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Diseño portátil, de peso ligero, apto para viajes/desplazamientos, con cable integrado que ofrece opciones flexibles de colocación
- Solución perfecta para su computador portátil, MacBook, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 y Surface Book
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No



Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL812

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	43.977,72 horas

Conector(es)

Puertos Externos	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
------------------	--

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
-------------------------------------	-----------------------

Indicadores

Indicadores LED	Encendido
-----------------	-----------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos



Ambientales

Temperatura Operativa	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Humedad	HR 20~80%

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	10.0 in [25.4 cm]
Longitud del Producto	5.4 in [13.7 cm]
Ancho del Producto	1.2 in [30 mm]
Altura del Producto	0.9 in [22 mm]
Peso del Producto	2.6 oz [74 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	3.9 in [100 mm]
Ancho de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [131 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Concentrador USB 3.0
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.